

Garant GRIDLINE

Pyöräalusta Ready-to-go-työpenkkeihin, Tyyppi: 1200



Tilaustiedot

Tilausnumero	927271 1200
GTIN	4062406118600
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus

Malli:

Jalusta, jossa 2 kääntyvää pyörää ja 2 kiinteää pyörää, Ø 100 mm, umpikuminen kulutuspinna, ei jätä jälkiä, harmaa. Pyöräalustan enimmäiskantavuus **400 kg** (työpenkki sisältöineen). 2K-Haptoprene®-kahva nosto-/laskuvälineessä.

Sopii:

Ready-to-go-työpenkit, laatikostorungon leveydet yhteensä 1200 mm ja alusrakenteen leveys 1300 mm.

Nro 927241 koko 1200/2, 1200/3; nro 927261 koko 1200/2, 1200/3.

Pintakäsittely:

Antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu, ei muutettavissa.**

Huomautus:

Ajoyksikkö ei sovi jälkivarusteluun. Työpenkit, joissa on ajoyksikkö, tarvitsevat laatkot, joissa on laatikoiden yksittäinen turvalukitus. Ei sovi työpenkkeihin, joissa on avoin runko.

Tekninen kuvaus

Leveys	1200 mm
pyöräalustan enimmäiskantokyky	400 kg
Syvyys	700 mm
Korkeus	200 mm
Sarja	Ready-to-go
Sarja	Ready-to-go

Rakennetyyppi	Teräsrakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Tuotetyyppi	Pyörialusta