

Garant GRIDLINE

Pyörraalusta Ready-to-go-työpenkkeihin, Tyyppi: 1000



Tilaustiedot

Tilausnumero	927271 1000
GTIN	4062406118594
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus

Malli:

Jalusta, jossa 2 kääntyvää pyörää ja 2 kiinteää pyörää, Ø 100 mm, umpikuminen kulutuspinna, ei jätä jälkiä, harmaa. Pyörraalustan enimmäiskantavuus **400 kg** (työpenkki sisältöineen). 2K-Haptoprene®-kahva nosto-/laskuvälineessä.

Sopii:

Ready-to-go-työpenkit, laatikostorungon leveydet yhteensä 1 000 mm ja alusrakenteen leveys 100 mm.

Nro 927241 koko 1000, nro 927261 koko 1000.

Pintakäsittely:

Antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu, ei muutettavissa.**

Huomautus:

Ajoyksikkö ei sovi jälkivarusteluun. Työpenkit, joissa on ajoyksikkö, tarvitsevat laatkot, joissa on laatikoiden yksittäinen turvalukitus. Ei sovi työpenkkeihin, joissa on avoin runko.

Tekninen kuvaus

pyörraalustan enimmäiskantokyky	400 kg
Korkeus	200 mm
Sarja	Ready-to-go
Sarja	Ready-to-go
Syvyys	700 mm

Leveys	1030 mm
Rakennetyyppi	Teräsrakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Tuotetyyppi	Pyöräalusta