

HOLEX**Jyrsintappi Z7 – keskitiheä, ristihammastettu, KM, Tyyppi: C0616****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 540750 C0616 |
| GTIN | 4045197723505 |
| Tuoteluokka | 52D |

Kuvaus**Malli:**

Varren Ø 6 mm.

HOLEX- jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia. **Muoto: lieriömäinen (WRC).**

Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Kokonaispituus | 50 mm |
| Muoto | C0616 |
| Hammastustyyppi | ristihammastettu |
| Muodon kuvaus | Lieriömäinen (WRC) |
| Hammastustiheysaste | keskikova |
| Hammastus, lyhytnimitys | Z7 |
| Pään Ø | 6 mm |
| Varren Ø | 6 mm |
| Pään pituus | 18 mm |

| | |
|---------------|--------------|
| Sarja | Z7-hammastus |
| Lastuava aine | KM |
| Tuotetyyppi | Jyrsintappi |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 55 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 60 HRC | soveltuu | | |
| INOX | sopii rajoituksin | | |
| Ti | sopii rajoituksin | | |
| GG(G) | soveltuu | | |
| Uni | soveltuu | | |