



## Jyrsintappi Z7 – keskitiheä, ristihammastettu, KM, Tyyppi: M1020



### Tilaustiedot

Tilausnumero	540750 M1020
GTIN	4045197723703
Tuoteluokka	52D

### Kuvaus

**Malli:**

Varren Ø 6 mm.

**HOLEX-** jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia. **Muoto: suippokartio** (SKM).

**Käyttö:**

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

### Tekninen kuvaus

Pään Ø	10 mm
Hammastustyyppi	ristihammastettu
Hammastustiheysaste	keskikova
Muoto	M1020
Hammastus, lyhytnimitys	Z7
Kokonaispituus	64 mm
Muodon kuvaus	Suippokartio
Varren Ø	6 mm
Pään pituus	20 mm

Sarja	Z7-hammastus
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
Uni	soveltuu		