



## Paineilma-kaiverruskone DynaPen®, Tyyppi: 10850



### Tilaustiedot

Tilausnumero	079708 10850
GTIN	616026108509
Tuoteluokka	03R

### Kuvaus

#### Malli:

Lyijykynän kokoinen paineilmakäyttöinen kaiverruskynä, jossa **varustevalikoima (kiristysholkki 1/8 tuumaa)**. Värähtelevä käyttöliike (isku 0,018 mm) tarjoaa **useita käyttömahdollisuuksia**, kuten kaiverruksen, merkinnän, kevyet puhdistus- ja viilaustyöt, purseenpoiston jne.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää 1,4 m liitäntätetkun, 3 viilaa, kaiverrusterän ja kuusioavaimen.

#### Huomautus:

Sopivat timantti-miniviilat numerosta 529420.

Enimmäisilmantarve: 28,2 l/min

Iskutiheys: 233 Hz

Kiinnityskierre: NPT

Paineilmaliitäntä: 1/4 tuuma

Paino: 0,26 kg

Toimintäääni: 79 dB(A)

### Tekninen kuvaus

Paino	0,26 kg
Ø	23 mm
Valmistajamerkintä	10850
Iskutiheys	233 Hz
Enimmäisilmantarve	28,2 l/min

EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	8 m/s <sup>2</sup>
Toimintäääni	79 dB(A)
Pituus	108 mm
Paineilmaliitäntä	1/4 tuuma
Kiinnityskierre	NPT
Tuotetyyppi	Kaiverruskone

## Tarvikkeet

Minitimanttiviila Rae D126 (keskikarkea) Universal Tyyppi 1	529420 1
Minitimanttiviila Rae D126 (keskikarkea) Universal Tyyppi 1K	529420 1K
Minitimanttiviila Rae D126 (keskikarkea) Universal Tyyppi 4	529420 4