



Momenttiruuvitaltta ilman asteikkoa, Suurin kiristysmomentti: 34cNm



Tilaustiedot

Tilausnumero	659934 34
GTIN	4013288179395
Tuoteluokka	63F

Kuvaus

Malli:

Kraftform-kahva helpottaa vaaditun vääntömomentin välittymistä. **Rapidaptor**-pikavaihtoistukka 1/4 tuuman Bits-kärjille C 6,3- ja E 6,3 -varrella.

Halutun vääntömomentin asetus momentintarkistuslaitteella (nro 654300 – 654460) ja 6-kulm. holkkiavaimella AV7 (tai AV10 koossa 600). **Ruuvitaltta on esisäädetty tehtaalla useimmin tarvittavaan vääntömomenttiarvoon.**

Toiminto:

Kun asetettu vääntömomentti on saavutettu, ruuvitaltta laukeaa hyvin kuultavasti ja tuntuvasti. Laukeamismomenttia ei ole rajoitettu.

Standardi:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Huomautus:

Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.

Vapaasti pyörivä Rapidaptor-liitäntävarsi on saatavilla eShop-kaupastamme (nro 675035 koko 6,3F).

Tekninen kuvaus

Tiedot tallennettavissa	ei
Vääntömomenttialue	10 - 34 cNm
Paino	122 g
Laukaisuarvon säädettävyys	esisetetty
Laukaisuperiaate	mekaaninen lyhyt laukaisu

Standardi	DIN EN ISO 6789
Lukema valittavissa	cNm
Laukaisuarvon asetus	Ilman asetusasteikkoa (vaatii tarkastuslaitteen)
asetettu vääntömomentti	0,1 Nm
Kokonaispituus L	133 mm
Vääntömomenttialue	0,1 - 0,34 Nm
Kiristyssuunta	Kiristys myötäpäivään
Mittaustarkkuus vääntömomentti	±6 %
mittaustekniikka	mekaaninen
Bit-teräistukka	D 6,3
Bit-teräistukka	F 6,3
Irrotussignaali	akustinen
Irrotussignaali	haptinen
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Suurin kiristysmomentti	34 cNm
Liitänämuoto	Teränpidike 1/4 tuuma
Mittaustapa	Vääntömomentti
Palaute	irrottava
Valmistajamerkintä	7400 pre-set, 89 mm
Tuotetyyppi	Momenttiruuvitaltta