

HOLEX**Jyrsintappi Z7 – keskitiheä, ristihammastettu, KM, Tyyppi: AS1625****Tilaustiedot**

Tilausnumero	540750 AS1625
GTIN	4045197723499
Tuoteluokka	52D

Kuvaus**Malli:**

Varren Ø 6 mm.

HOLEX- jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia. **Muoto: lieriö (ZYAS), otsahammastus.**

Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

Tekninen kuvaus

Muoto	AS1625
Hammastustyyppi	ristihammastettu
Kokonaispituus	70 mm
Hammastus, lyhytnimitys	Z7
Muodon kuvaus	Lieriö, jossa otsahammastus
Hammastustiheysaste	keskikova
Pään Ø	16 mm
Varren Ø	6 mm
Pään pituus	25 mm

Sarja	Z7-hammastus
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
Uni	soveltuu		