

Garant GRIDLINE

**Siivouskaappi, umpilevypariovet, leveys mm / Malli: 750/K****Tilaustiedot**

Tilausnumero	987001 750/K
GTIN	4062406118822
Tuoteluokka	9GI

**Kuvaus****Malli:**

Yleiskäyttöinen kaappi siivousvälineiden, puhdistuslaitteiden ja vaatteiden säilyttämiseen. Sinkittyjä hyllytasoja voi kiinnittää 25 mm:n välein.

Sisäpuolelta vahvistetut saranaovet ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko.

**Tasaosalusta**, 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Hyllytason kantavuus 25 kg. Rungon rei'itys soveltuu **Easyfix-koukkujen ja -pitimien kiinnittämiseen** (ryhmässä 95).

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovet antrasiitit RAL 7016, **jauhemaalattu**.

**Huomautus:**

Siivouskaapit ovat mitoiltaan yhteensopivia GridLine-kaappien, syvyys 20G, kanssa, ja niitä voidaan yhdistellä niiden kanssa halutulla tavalla.

Muita tarvikkeita, kuten esimerkiksi hyllytasoja ja vetolaatikoita, löytyy ryhmästä 94.

Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Korkeus: 2000 mm

Leveys: 750 mm

Syvyys: 500 mm

Hyötykorkeus: 1840 mm

Koukkujen lukumäärä: 3

Paino: 78 kg

## Tekninen kuvaus

Koukkujen lukumäärä	3
Korkeus	2000 mm
Syvyys	500 mm
Paino	78 kg
Leveys	750 mm
Malli	K
kaapin etuosat	umpilevypariovet
Hyötykorkeus	1840 mm
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9 mm
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Siivouskaappi

## Tarvikkeet

Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
-----------------------------------	-------------