

Koken**IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 3/8 tuumaa Surface Drive, Avainkoko: 7mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	650130 7
GTIN	34991644317920
Tuoteluokka	63R

Kuvaus

Malli:

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.

Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.

Surface Drive -profiili tarttuu ruuvien kylkiin ja suojaa herkkiä kulmia. Holkkien kiinnittyminen ruuveihin estetään luotettavasti.

Raaka-aine:

Kromi-molybdeeniterästä – mustattu pinta.

Huomautus:

Myös muita kokoja ja malleja on haluttaessa saatavissa.

Tekninen kuvaus

Ø poistopuolella	12 mm
Pituus	32 mm
Avainkoko	7 mm
Vääntönelikulma	3/8 tuuma
Irrotusprofiili	Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive
soveltuu käytettäväksi koneissa	kyllä

Tuotetyyppi

Avainhylsy