

Garant

**Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue, Ristikantakoko /
Kokonaispituus: 2/25mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	675105 2/25
GTIN	4062406118082
Tuoteluokka	61F

Kuvaus**Malli:**

Kiinnitetään käsipitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusioistukan avulla tai kytkentävarsiin nro 675000 – 675050.

Vääntöalue, **sitkeänkova**. Vääntöalue pienentää huippuvoimia ruuvattaessa. Ruuvausprofiilin säästäminen ja pitempi kesto aika (paitsi koko TX40).

Käyttö:

Phillips-ristipääruuveille DIN 3128 / DIN ISO 2351-2.

Standardi:

DIN ISO 1173.

Raaka-aine:

Kromivanadiinierikoisseosta – **sitkeänkova**.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	25 mm
Bit-kuusiovarsi	C 6,3
Ristikantakoko	2
Standardi	DIN ISO 1173
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
värikoodaus	kyllä
Tuotetyyppi	Kärkityökalu

