

Garant**Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue, Ristikantakoko /
Kokonaispituus: 2/25mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	675115 2/25
GTIN	4062406118914
Tuoteluokka	61F

Kuvaus

Malli:

Kiinnitetään käsipitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusioistukan avulla tai kytkentävarsiin nro 675000 – 675050.

Vääntöalue, **sitkeänkova**. Vääntöalue pienentää huippuvoimia ruuvattaessa. Ruuvausprofiilin säästäminen ja pitempi kesto aika (paitsi koko TX40).

Käyttö:

Phillips-ristipääruuveille DIN 3128 / DIN ISO 2351-2.

Standardi:

DIN ISO 1173.

Raaka-aine:

Kromivanadiinierikoisesta – **sitkeänkova**.

Tekninen kuvaus

Bit-kuusiovarsi	C 6,3
Kokonaispituus	25 mm
Ristikantakoko	2
Standardi	DIN ISO 1173
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Tuotetyyppi	Kärkityökalu

