

Garant GRIDLINE

**Ympäristökaappi, ikkunalliset pariovet, Korkeus mm / laatikoiden keruullas:  
1000/2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	980093 1000/2
GTIN	4062406118884
Tuoteluokka	91U

**Kuvaus****HUOMAUTUS: Värin valinta mahdollista****Malli:**

Ovissa sivuilla tuuletusraot, lukittavissa työntökahvalla, jossa **nastasylinterilukko**. Sinkitty keräysallas, **StawaR** -ohjeen mukaan vesitiiviiksi hitsattu. Kantavuus 100 kg. Korkeussäätö 25 mm porrastuksin. Keräystilavuus 20 litraa (20 mm altaan reunan alapuolella).

**Käyttö:**

Kasvinsuojeluaineiden sekä myrkyllisten ja vesistöille haitallisten kemikaalien turvalliseen ja määräysten mukaiseen säilytykseen työtiloissa.

**Standardi:**

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste laufende Nummer 15.22 DIBT nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

**Pintakäsittely:**

Vakiokehys vaaleanharmaa RAL 7035, ovet siniset RAL 7016, **jauhemaalattu**.

**Huomautus:**

Kaappi ei sovellu helposti syttyvien nesteiden säilytykseen! Varastointi WHG § 19:n mukaisesti. Altaat vastaavat vaatimustenmukaisuusvakuutusta rakennussäädöksen mukaisesti, StawaR (teräsallasdirektiivi).

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Korkeus: 1000 mm

Leveys: 1000 mm

Syvyys: 500 mm

Hyötykorkeus: 860 mm

Keräysaltaiden lukumäärä: 2

Paino: 72 kg

## Tekninen kuvaus

Korkeus	1000 mm
Syvyys	500 mm
Leveys	1000 mm
Paino	72 kg
Keräysaltaiden lukumäärä	2
Hyötykorkeus	860 mm
kaapin etuosat	ikkunallinen saranaovi, tuuletusraot
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	225 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Ympäristökaappi

## Tarvikkeet

Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Keräysallas kaapin/osaston leveydelle 1000 mm	980096 1000