



## 12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa, Avainkoko: 36mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 642100 36     |
| GTIN         | 4018754283668 |
| Tuoteluokka  | 63A           |

### Kuvaus

#### Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Tarkkatoleranssinen sisänelikulma takaa tukevan kiinnittymisen käyttötyökaluun. Sisänelikulma **DIN 3120**.

lhanteellinen syiden suunta erityisen taontatavan ansiosta. Tiukatoleranssiset avainkoot. Ei luista ruuvien kulmien yli; ruuvien päät ja mutterit säilyvät hyväkuntoisina. Jännityksetön ja kieroutumaton, öljykylvyssä karkaistu, sovitustarkkuudeltaan erinomainen. Kauttaaltaan pintaviimeistely. **AS-Drive**-profiili.

#### Standardi:

**DIN 3124**

#### Raaka-aine:

HPQ®-suurtehoterästä, hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.

#### Huomautus:

<strong>HUOMIO!

Tälle tuotteelle on myös olemassa vaihtoehto GARANTilta!

Suositteltu tuotenumero: 642129</strong>

### Tekninen kuvaus

|                  |       |
|------------------|-------|
| Ø poistopuolella | 48 mm |
| Pituus           | 52 mm |
| Avainkoko        | 36 mm |

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Vääntönelikulma   | 1/2 tuuma                |
| Standardi         | DIN 3124                 |
| Irrotusprofiili   | 12-kulmainen holkkiavain |
| Raaka-aine        | Kestävää HPQ®-terästä.   |
| Pinta             | krominiklatu             |
| AS-Drive-profiili | kyllä                    |
| Tuotetyyppi       | Avainhylsy               |