



Ruuvinväänninkärki, 1/4 tuumaa Torx®-ruuveille lyhyt, Torx®-profiili: TX8



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 631801 TX8 |
| GTIN | 4018754001125 |
| Tuoteluokka | 63A |

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä.

Viiste sisäpuolella helpottaa holkin asettamista mutterin päähän. DIN 3120-D 6,3 -standardin mukainen reiällinen neliökolo.

Raaka-aine:

Kromiterässeosta, kromattu.

Huomautus:

HUOMIO!

Tälle tuotteelle on myös olemassa vaihtoehto GARANTilta!

Suositteltu tuotenumero: 631809

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------|---------|
| vääntöpuolen Ø | 11,6 mm |
| Torx®-profiili | TX8 |
| Profiilimita A | 2,3 mm |
| Pituus | 28 mm |

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Vääntönelikulma | 1/4 tuuma |
| Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille |
| Tuotetyyppi | Avainhylsy |