

Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 40/19mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	250017 40/19
GTIN	4062406119126
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	250 mm
Aluslevy	259031 18
Kynsi, ruuvi, jousi	259035 1
ISO-koodi pidin	DCLNR/L 4040S19
Toimintaleveys L ₄	50 mm
Sopiva kääntöterä	CN.. 1906..
Terän koko	19 mm
Pään pituus L ₁	45 mm
Varren koko	40 mm
Ruuvi aluslevylle	259025 13
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Ruuvi aluslevylle 10 osaa Tyyppi 2

259026 2

PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 2 mm

674242 2

Aluslevy Tyyppi 36

259031 36

Aluslevy Tyyppi 18

259031 18

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500