

**Garant****Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 40/19mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250016 40/19
GTIN	4062406119119
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus L	250 mm
ISO-koodi pidin	DCLNR/L 4040S19
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	50 mm
Sopiva kääntöterä	CN.. 1906..
Kynsi, ruuvi, jousi	259035 1
Aluslevy	259031 18
Pään pituus L <sub>1</sub>	45 mm
Ruuvi aluslevylle	259025 13
Terän koko	19 mm
Varren koko	40 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin

**Tarvikkeet**

PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 2 mm

674242 2

Ruuvi aluslevylle 10 osaa Tyyppi 2

259026 2

Aluslevy Tyyppi 18

259031 18

Aluslevy Tyyppi 36

259031 36

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500