

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 40/19mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	250018 40/19
GTIN	4062406119218
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

ISO-koodi pidin	PCLNR/L 4040S19
Sopiva kääntöterä	CN.. 1906..
Toimintaleveys L ₄	50 mm
Kiinnitysvipu	259015 1
Terän koko	19 mm
Jousisokka-srj.	259047 1
Varren koko	40 mm
Jousisarja	259044 1
Pään pituus L ₁	45 mm
Kokonaispituus L	250 mm
Aluslevy	259031 17
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 1
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	95 astetta

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Jousisarja10 osaa Tyyppi 7	259044 7
Aluslevy Tyyppi 16	259031 16
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 1	259018 1
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 13	259018 13
Aluslevy Tyyppi 36	259031 36
Kiinnitysvipu Tyyppi 13	259015 13
Kiinnitysvipu Tyyppi 1	259015 1
Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 1	259047 1
Jousisarja10 osaa Tyyppi 1	259044 1