

Garant**Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 40/19mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250019 40/19
GTIN	4062406119225
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Terän koko	19 mm
Jousisarja	259044 1
Toimintaleveys L ₄	50 mm
Sopiva kääntöterä	CN.. 1906..
Aluslevy	259031 17
Jousisokka-srj.	259047 1
ISO-koodi pidin	PCLNR/L 4040S19
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 1
Kiinnitysvipu	259015 1
Kokonaispituus L	250 mm
Pään pituus L ₁	45 mm
Varren koko	40 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	95 astetta

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Aluslevy Tyyppi 16	259031 16
Kiinnitysvipu Tyyppi 13	259015 13
Kiinnitysvipu Tyyppi 1	259015 1
Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 1	259047 1
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 13	259018 13
Jousisarja10 osaa Tyyppi 7	259044 7
Aluslevy Tyyppi 36	259031 36
Jousisarja10 osaa Tyyppi 1	259044 1
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 1	259018 1