

Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 40/19mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	250020 40/19
GTIN	4062406119232
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	CN.. 1906..
Jousisarja	259044 1
Kiinnitysvipu	259015 1
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 1
Jousisokka-srj.	259047 1
Kokonaispituus L	250 mm
Pään pituus L ₁	48 mm
Varren koko	40 mm
ISO-koodi pidin	PCBNR/L 4040S19
Aluslevy	259031 17
Toimintaleveys L ₄	35 mm
Terän koko	19 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	75 astetta

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 1	259047 1
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 13	259018 13
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 1	259018 1
Kiinnitysvipu Tyyppi 13	259015 13
Kiinnitysvipu Tyyppi 1	259015 1
Aluslevy Tyyppi 16	259031 16
Jousisarja10 osaa Tyyppi 1	259044 1
Jousisarja10 osaa Tyyppi 7	259044 7
Aluslevy Tyyppi 36	259031 36