

Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 40/19mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	250021 40/19
GTIN	4062406119249
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Toimintaleveys L ₄	35 mm
Varren koko	40 mm
Kiinnitysvipu	259015 1
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 1
Jousisarja	259044 1
Pään pituus L ₁	48 mm
Sopiva kääntöterä	CN.. 1906..
ISO-koodi pidin	PCBNR/L 4040S19
Kokonaispituus L	250 mm
Jousisokka-srj.	259047 1
Aluslevy	259031 17
Terän koko	19 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	75 astetta

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Aluslevy Tyyppi 16	259031 16
Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 1	259047 1
Aluslevy Tyyppi 36	259031 36
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 13	259018 13
Kiinnitysvipu Tyyppi 1	259015 1
Jousisarja10 osaa Tyyppi 1	259044 1
Jousisarja10 osaa Tyyppi 7	259044 7
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 1	259018 1
Kiinnitysvipu Tyyppi 13	259015 13