

Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 40/19mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	250023 40/19
GTIN	4062406119263
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kiinnitys-vivunruuvi	259018 1
Toimintaleveys L ₄	50 mm
Aluslevy	259031 17
Sopiva kääntöterä	CN.. 1906..
Varren koko	40 mm
Kiinnitysvipu	259015 1
Terän koko	19 mm
ISO-koodi pidin	PCKNR/L 4040S19
Kokonaispituus L	250 mm
Jousisarja	259044 1
Pään pituus L ₁	45 mm
Jousisokka-srj.	259047 1
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	75 astetta
Käyttö	Tasosorvaus

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Aluslevy Tyyppi 16	259031 16
Kiinnitysvipu Tyyppi 1	259015 1
Kiinnitysvipu Tyyppi 13	259015 13
Jousisarja10 osaa Tyyppi 7	259044 7
Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 1	259047 1
Jousisarja10 osaa Tyyppi 1	259044 1
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 1	259018 1
Aluslevy Tyyppi 36	259031 36
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 13	259018 13