

ALLURIS

FMI-B50 digitaalinen tarkkuusdynamometri (USB), Mittausalue: 100N**Tilaustiedot**

Tilausnumero	478987 100
GTIN	4260244680673
Tuoteluokka	47F

Kuvaus**Malli:**

- **Kestävät dynamometrit, kätevä alumiinipainevalukotelo, paine- ja vetovoimien mittaus 0,001 - 2500 N.**
- **Ylikuormitussuoja 500 prosenttiin asti ja suojattu mittausakseli.**
- **Asennuskierre lisäkahvoille.**
- **Ohjaintapit varmistavat kohdistuksen testipenkeihin.**
- **Suuri mittausala tarkkoihin huippuarvomittauksiin murtumis- ja repeytymisvoimien mittausta varten.**
- **Mittausarvojen tallennus tilastollisten ja raja-arvojen valvonnalla.**
- **USB-liitäntä tietojen siirtämiseksi tietokoneelle.**

Etu:

Tietojen arvointi ja testipenkin ohjaus yhdessä moottorisoitujen testipenkien kanssa. **Sisältää DAkkS-kalibrointitodistuksen.**

Toiminto:

IP40: Suojaus vierasosien $\varnothing > 1$ mm, sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla, ja suojaus vedeltä puuttuu.

Käyttö:

Paine- ja vetovoimien mittaus laadunvalvonnassa ja tuotannossa. Voidaan käyttää kannettavana mittauslaitteena myös ulkotiloissa ja testipenkeissä tai -laitteissa. Koteloon integroidut kiinnityskierteet mahdollistavat kiinnityksen testipenkeihin tai lisäkahvojen asennuksen.

Toimituksen sisältö:

Dynamometri suojakotelossa, ruuvattavat lisävarusteet (tasapää, urapää, kartio, koukku) ja Quickstart-käyttöohje.
Ohjelmisto FMI-AnalyzePro+.

Tekninen kuvaus

IP-suojausluokka	IP 40
Pituus	150 mm
Korkeus	29 mm
Mittausalue	100 N
Kiinnityskierre	M6
Leveys	82 mm
Näyttötarkkuus	0,02 N
virheraja	±0,15 maksimiarvo (±1 numeromerkki) %
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Liitäntä	USB-liitäntä
mittaustekniikka	digitaalinen
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettäessä
Tuotetyyppi	Dynamometri