



Pieni jyrsintappi Z7 – keskitiheä, ristihammastettu, KM, Tyyppi: C0313



Tilaustiedot

Tilausnumero	546910 C0313
GTIN	4045197724212
Tuoteluokka	52D

Kuvaus

Malli:

HOLEX-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia.

KM-pienoisjyrsintapit, varren Ø 3 mm. **Muoto: lieriömäinen** (WRC).

Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

Tekninen kuvaus

Muodon kuvaus	Lieriömäinen (WRC)
Muoto	C0313
Hammastustiheysaste	keskikova
Pään Ø	3 mm
Hammastus, lyhynimitys	Z7
Hammastustyyppi	ristihammastettu
Kokonaispituus	38 mm
Varren Ø	3 mm
Pään pituus	14 mm
Sarja	Z7-hammastus

Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
Uni	soveltuu		