

Garant GRIDLINE

Työasema eLevel ja vaalea Eterlux-levy, Pituus: 1500mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	920014 1500
GTIN	4062406119492
Tuoteluokka	91P

Kuvaus**Malli:**

Työasema eLevel – portaaton sähköinen korkeuden säätö. Korkeuden säätö sähköisestä ohjauspaneelista. Ohjauspaneelissa näyttö ja muistitoiminto. Aktivointi asettaa **koko työpisteen korkeuden**.

Pintakäsittely:

Jalkaosaa antrasiitti RAL 7016, **ei muunneltavissa**.

Nostopylväs eloksoitua alumiinia, **ei muunneltavissa**.

Sivu- ja takaseinät vaaleanharmaat RAL 7035, **jauhemaalattut, muunneltavissa**.

Huomautus:

· **Kun työtason alle kiinnitetään laatikostorunkoja, on huomioitava, että laatikostorunkojen korkeus saa olla enintään 500 mm.**

· **Huomio: riviin asennettaessa on käytettävä erotuslevyä nro 920350 (puristumisvaara).**

Koot .../2 on varustettu vaihtoehtoisella nostoyksiköllä. Tekniset tiedot ovat samat kuin aiemmilla nostoyksiköillä, pienin poikkeuksin. Ohjauspaneeli on visuaalisesti erilainen näille kokoluokille, mutta toiminnallisesti sama.

Tekninen kuvaus

Malli	eTaso
Työtason pinnan väri	vaaleanharmaa
Paino	80 kg
Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä	700 - 1000 mm

Työtason pinnoite	Eterlux (melamiini/fenolihartsii)
Työtason materiaali	Eterlux
Työtason pituus	1500 mm
Työtason paksuus	40 mm
Syvyys	800 mm
Työtason syvyys	700 mm
Sarja	Työasema
Työtason pinta	Pinnoite erittäin naarmuuntumaton ja kuumuuden kestävä
Pinnoitteen paksuus	2,7 mm
Portaaton korkeuden säätö	kyllä
Leveys	1500 mm
Ohjauspaneelissa näyttö ja muistitoiminto	kyllä
Korkeudensäätöperiaate	Täydellinen rakenne
Nimellisjännite	250 V
Pistoketyyppi, tulo	F
Työpisteen korkeudensäätö	700-1000 mm
Rakennetyyppi	Teräsrakenne
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	250 kg
Korkeudensäätömalli	sähköinen
Pöytälevyn paksuus	40 mm
Korkeudentasaus	25 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Työpöytä

Tarvikkeet

927600 400/4

Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 400/4	
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 300/3	927600 300/3
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 500/5	927600 500/5
Multifix Sopii tyyppiin 300	928201 300
Tukipylväät Korkeus 200 mm	928010 200
Näppäimistölaatikko Tyyppi 1	927341 1
Tietokonekaappi 16G Korkeus 500 mm	927335 500
Siirrettävä laatikostorunko 16G Laatikostorungon korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 500/5	927315 500/5
Siirrettävä laatikostorunko 16G Laatikostorungon korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 400/4	927315 400/4
Tukipylväät Korkeus 1362 mm	928010 1362
Työaseman erotuslevy Sopii työaseman leveydelle 800 mm	920350 800
Siirrettävä laatikostorunko 16G Laatikostorungon korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 500/4	927315 500/4
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 200/1	927600 200/1
Tukipylväät Korkeus 962 mm	928010 962
PC-teline Tyyppi M	928753 M
Siirrettävä laatikostorunko 24G Rungon korkeus / laatikoiden lukumäärä 500/5 mm	927620 500/5
Laatikostorunko 16G ja vetolaatikot Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 400/3	927300 400/3
Siirrettävä laatikostorunko 16G Laatikostorungon korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 500/3	927315 500/3
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 300/2	927600 300/2
Tukipylväät Korkeus 481 mm	928010 481
Laatikostorunko 16G ja vetolaatikot Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 300/3	927300 300/3

Laatikostorunko 16G ja vetolaatikot Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 300/2

927300 300/2

Laatikostorunko 16G ja vetolaatikot Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 400/4

927300 400/4