

Garant GRIDLINE

Työasema mLevel ja tummanharmaa Eluplan-levy, Pituus: 1000mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	920002 1000
GTIN	4062406119294
Tuoteluokka	91P

Kuvaus**Malli:**

Työasema mLevel, työpiste, joka mukautuu tarpeisiinne. Klassinen manuaalinen korkeudensäätö 25mm:n välein jalkaosan kiinnitysruuveilla, koko työpisteen säätö. Tarkan työskentelykorkeuden mitta-asteikko pöydän sisäpuolella helpottaa säätöä.

Pintakäsittely:

Jalkaosa antrasiitti RAL 7016, **ei muutettavissa.**

Nostopylväs eloksoitua alumiinia, **ei muutettavissa.**

Sivu- ja takaseinä vaaleanharmaa RAL 7035 **jauhemaalattu, muutettavissa.**

Tekninen kuvaus

Leveys	1000 mm
Malli	mLevel
Työtason pinnoite	Eluplan (muovi), (linoleumipäällyste)
Työtason materiaali	Eluplan
Ohjauspaneelissa näyttö ja muistitoiminto	ei
Työtason paksuus	40 mm
Pinnoitteen paksuus	2 mm
Työtason pinnan väri	tummanharmaa

Sarja	Työasema
Työtason pituus	1000 mm
Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä	750 - 1000 mm
Korkeudensäätöperiaate	Täydellinen rakenne
Työtason syvyys	700 mm
Portaaton korkeuden säätö	ei
Työtason pinta	Pinnoite antistaattinen, erittäin hankauksenkestävä, keskikova, ei valonkestävä
Paino	60 kg
Syvyys	800 mm
Työpisteen korkeudensäätö	750-1000 mm
Rakennetyyppi	Teräsrakenne
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	250 kg
Korkeudensäätömalli	mekaaninen
Pöytälevyn paksuus	40 mm
Korkeudentasaus	25 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Työpöytä

Tarvikkeet

Säilytystaso, hyötösyvyys 810 mm Sopii tyyppiin 1000	920211 1000
Rullakiskopari Tyyppi 1	920212 1
Kanban-runko-osa,mLevel ja eLevel+ Syvyys 400 mm	920201 400
Tietokonekaappi 16G Korkeus 500 mm	927335 500
Laatikostorunko 16G ja vetolaatikot Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 400/4	927300 400/4

Multifix Sopii tyyppiin 300	928201 300
Siirrettävä laatikostorunko 24G Rungon korkeus / laatikoiden lukumäärä 500/5 mm	927620 500/5
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 500/5	927600 500/5
Siirrettävä laatikostorunko 16G Laatikostorungon korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 400/4	927315 400/4
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 300/2	927600 300/2
Siirrettävä laatikostorunko 16G Laatikostorungon korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 500/4	927315 500/4
Siirrettävä laatikostorunko 16G Laatikostorungon korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 500/3	927315 500/3
Tukipylväät Korkeus 962 mm	928010 962
Tukipylväät Korkeus 1362 mm	928010 1362
Tukipylväät Korkeus 200 mm	928010 200
Laatikostorunko 16G ja vetolaatikot Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 400/3	927300 400/3
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 400/4	927600 400/4
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 200/1	927600 200/1
Siirrettävä laatikostorunko 16G Laatikostorungon korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 500/5	927315 500/5
Laatikostorunko 16G ja vetolaatikot Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 300/3	927300 300/3
Tukipylväät Korkeus 481 mm	928010 481
PC-teline Tyyppi M	928753 M
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 300/3	927600 300/3
Näppäimistölaatikko Tyyppi 1	927341 1
Laatikostorunko 16G ja vetolaatikot Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 300/2	927300 300/2