

Garant GRIDLINE

Työasema mLevel ja vaalea Eterlux-levy, Pituus: 1500mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	920004 1500
GTIN	4062406119430
Tuoteluokka	91P

Kuvaus**Malli:**

Työasema mLevel, työpiste, joka mukautuu tarpeisiinne. Klassinen manuaalinen korkeudensäätö 25mm:n välein jalkaosan kiinnitysruuveilla, koko työpisteen säätö. Tarkan työskentelykorkeuden mitta-asteikko pöydän sisäpuolella helpottaa säätöä.

Pintakäsittely:

Jalkaosa antrasiitti RAL 7016, **ei muutettavissa.**

Nostopylväs eloksoitua alumiinia, **ei muutettavissa.**

Sivu- ja takaseinämä vaaleanharmaa RAL 7035 **jauhemaalattu, muutettavissa.**

Tekninen kuvaus

Leveys	1500 mm
Malli	mLevel
Paino	70 kg
Työtason pinnoite	Eterlux (melamiini/fenolihartsii)
Syvyys	800 mm
Ohjauspaneelissa näyttö ja muistitoiminto	ei
Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä	750 - 1000 mm
Työtason syvyys	700 mm

Portaaton korkeuden säätö	ei
Sarja	Työasema
Pinnoitteen paksuus	2,7 mm
Työtason pituus	1500 mm
Korkeudensäätöperiaate	Täydellinen rakenne
Työtason materiaali	Eterlux
Työtason pinta	Pinnoite erittäin naarmuuntumaton ja kuumuuden kestävä
Työtason paksuus	40 mm
Työtason pinnan väri	vaaleanharmaa
Työpisteen korkeudensäätö	750-1000 mm
Rakennetyyppi	Teräsrakenne
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	250 kg
Korkeudensäätömalli	mekaaninen
Pöytälevyn paksuus	40 mm
Korkeudentasaus	25 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Työpöytä

Tarvikkeet

Säilytystaso, hyötisyvyys 810 mm Sopii tyyppiin 1500	920211 1500
Rullakiskopari Tyyppi 1	920212 1
Kanban-runko-osa,mLevel ja eLevel+ Syvyys 400 mm	920201 400
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 500/5	927600 500/5
Tukipylväät Korkeus 962 mm	928010 962
Tukipylväät Korkeus 200 mm	928010 200

Tietokonekaappi 16G Korkeus 500 mm	927335 500
Siirrettävä laatikostorunko 16G Laatikostorungon korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 500/5	927315 500/5
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 200/1	927600 200/1
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 400/4	927600 400/4
Multifix Sopii tyyppiin 300	928201 300
Näppäimistölaatikko Tyyppi 1	927341 1
Tukipylväät Korkeus 481 mm	928010 481
Siirrettävä laatikostorunko 24G Rungon korkeus / laatikoiden lukumäärä 500/5 mm	927620 500/5
Tukipylväät Korkeus 1362 mm	928010 1362
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 300/2	927600 300/2
Laatikostorunko 16G ja vetolaatikat Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 400/3	927300 400/3
Siirrettävä laatikostorunko 16G Laatikostorungon korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 500/4	927315 500/4
Siirrettävä laatikostorunko 16G Laatikostorungon korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 500/3	927315 500/3
PC-teline Tyyppi M	928753 M
Laatikostorunko 16G ja vetolaatikat Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 300/3	927300 300/3
Laatikostorunko 16G ja vetolaatikat Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 400/4	927300 400/4
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 300/3	927600 300/3
Siirrettävä laatikostorunko 16G Laatikostorungon korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 400/4	927315 400/4
Laatikostorunko 16G ja vetolaatikat Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 300/2	927300 300/2