

Garant GRIDLINE

**Työasema eLevel ja vaalea Eterlux-levy, Pituus: 2000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	920014 2000
GTIN	4062406119508
Tuoteluokka	91P

**Kuvaus****Malli:**

**Työasema eLevel** – portaaton sähköinen korkeuden säätö. Korkeuden säätö sähköisestä ohjauspaneelista. Ohjauspaneelissa näyttö ja muistitoiminto. Aktivointi asettaa **koko työpisteen korkeuden**.

**Pintakäsittely:**

**Jalkaosaa** antrasiitti RAL 7016, **ei muunneltavissa**.

**Nostopylväs** eloksoitua alumiinia, **ei muunneltavissa**.

**Sivu- ja takaseinät** vaaleanharmaat RAL 7035, **jauhemaalattut, muunneltavissa**.

**Huomautus:**

· **Kun työtason alle kiinnitetään laatikostorunkoja, on huomioitava, että laatikostorunkojen korkeus saa olla enintään 500 mm.**

· **Huomio: riviin asennettaessa on käytettävä erotuslevyä nro 920350 (puristumisvaara).**

Koot .../2 on varustettu vaihtoehtoisella nostoyksiköllä. Tekniset tiedot ovat samat kuin aiemmilla nostoyksiköillä, pienin poikkeuksin. Ohjauspaneeli on visuaalisesti erilainen näille kokoluokille, mutta toiminnallisesti sama.

**Tekninen kuvaus**

Työtason syvyys	700 mm
Työtason pinnan väri	vaaleanharmaa
Leveys	2000 mm
Malli	eTaso

Työtason materiaali	Eterlux
Ohjauspaneelissa näyttö ja muistitoiminto	kyllä
Pinnoitteen paksuus	2,7 mm
Työtason pituus	2000 mm
Sarja	Työasema
Paino	93 kg
Syvyys	800 mm
Työtason pinta	Pinnoite erittäin naarmuuntumaton ja kuumuuden kestävä
Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä	700 - 1000 mm
Työtason pinnoite	Eterlux (melamiini/fenolihartsii)
Työtason paksuus	40 mm
Korkeudensäätöperiaate	Täydellinen rakenne
Portaaton korkeuden säätö	kyllä
Nimellisjännite	250 V
Pistoketyyppi, tulo	F
Työpisteen korkeudensäätö	700-1000 mm
Rakennetyyppi	Teräsrakenne
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	250 kg
Korkeudensäätömalli	sähköinen
Pöytälevyn paksuus	40 mm
Korkeudentasaus	25 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Työpöytä

## Tarvikkeet

927620 500/5

Siirrettävä laatikostorunko 24G Rungon korkeus /  
laatikoiden lukumäärä 500/5 mm

Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä  
400/4

927600 400/4

Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä  
200/1

927600 200/1

Laatikostorunko 16G ja vetolaatikot Vetolaatikoiden  
korkeus/lukumäärä 300/2

927300 300/2

Tietokonekaappi 16G Korkeus 500 mm

927335 500

Siirrettävä laatikostorunko 16G Laatikostorungon korkeus  
mm / laatikoiden lukumäärä 500/4

927315 500/4

Laatikostorunko 16G ja vetolaatikot Vetolaatikoiden  
korkeus/lukumäärä 400/3

927300 400/3

Siirrettävä laatikostorunko 16G Laatikostorungon korkeus  
mm / laatikoiden lukumäärä 500/5

927315 500/5

PC-teline Tyyppi M

928753 M

Työaseman erotuslevy Sopii työaseman leveydelle 800 mm

920350 800

Tukipylväät Korkeus 1362 mm

928010 1362

Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä  
300/2

927600 300/2

Multifix Sopii tyyppiin 300

928201 300

Tukipylväät Korkeus 962 mm

928010 962

Siirrettävä laatikostorunko 16G Laatikostorungon korkeus  
mm / laatikoiden lukumäärä 500/3

927315 500/3

Tukipylväät Korkeus 481 mm

928010 481

Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä  
300/3

927600 300/3

Siirrettävä laatikostorunko 16G Laatikostorungon korkeus  
mm / laatikoiden lukumäärä 400/4

927315 400/4

Tukipylväät Korkeus 200 mm

928010 200

Laatikostorunko 16G ja vetolaatikot Vetolaatikoiden  
korkeus/lukumäärä 400/4

927300 400/4

Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä  
500/5

927600 500/5

Näppäimistölaatikko Tyyppi 1

927341 1

Laatikostorunko 16G ja vetolaatikot Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 300/3

927300 300/3