

Garant GRIDLINE

**Työasema mLevel ja tummanharmaa Eluplan-levy, Pituus: 2000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	920002 2000
GTIN	4062406119416
Tuoteluokka	91P

**Kuvaus****Malli:**

**Työasema mLevel**, työpiste, joka mukautuu tarpeisiinne. Klassinen manuaalinen korkeudensäätö 25mm:n välein jalkaosan kiinnitysruuveilla, koko työpisteen säätö. Tarkan työskentelykorkeuden mitta-asteikko pöydän sisäpuolella helpottaa säätöä.

**Pintakäsittely:**

**Jalkaosa** antrasiitti RAL 7016, **ei muutettavissa.**

**Nostopylväs** eloksoitua alumiinia, **ei muutettavissa.**

**Sivu- ja takaseinä** vaaleanharmaa RAL 7035 **jauhemaalattu, muutettavissa.**

**Tekninen kuvaus**

Portaaton korkeuden säätö	ei
Leveys	2000 mm
Työtason syvyys	700 mm
Työtason pituus	2000 mm
Paino	80 kg
Työtason materiaali	Eluplan
Työtason pinnoite	Eluplan (muovi), (linoleumipäällyste)
Syvyys	800 mm

Korkeudensäätöperiaate	Täydellinen rakenne
Työtason pinta	Pinnoite antistaattinen, erittäin hankauksenkestävä, keskikova, ei valonkestävä
Työtason pinnan väri	tummanharmaa
Työtason paksuus	40 mm
Malli	mLevel
Sarja	Työasema
Ohjauspaneelissa näyttö ja muistitoiminto	ei
Pinnoitteen paksuus	2 mm
Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä	750 - 1000 mm
Työpisteen korkeudensäätö	750-1000 mm
Rakennetyyppi	Teräsrakenne
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	250 kg
Korkeudensäätömalli	mekaaninen
Pöytälevyn paksuus	40 mm
Korkeudentasaus	25 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Työpöytä

## Tarvikkeet

Tukipylväät Korkeus 962 mm	928010 962
Tukipylväät Korkeus 481 mm	928010 481
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 300/3	927600 300/3
Siirrettävä laatikostorunko 16G Laatikostorungon korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 400/4	927315 400/4
Multifix Sopii tyyppiin 300	928201 300

PC-teline Tyyppi M	928753 M
Näppäimistölaatikko Tyyppi 1	927341 1
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 400/4	927600 400/4
Laatikostorunko 16G ja vetolaatikot Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 300/3	927300 300/3
Siirrettävä laatikostorunko 16G Laatikostorungon korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 500/5	927315 500/5
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 500/5	927600 500/5
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 300/2	927600 300/2
Tukipylväät Korkeus 1362 mm	928010 1362
Laatikostorunko 16G ja vetolaatikot Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 400/3	927300 400/3
Laatikostorunko 16G ja vetolaatikot Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 400/4	927300 400/4
Tietokonekaappi 16G Korkeus 500 mm	927335 500
Siirrettävä laatikostorunko 24G Rungon korkeus / laatikoiden lukumäärä 500/5 mm	927620 500/5
Siirrettävä laatikostorunko 16G Laatikostorungon korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 500/3	927315 500/3
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 200/1	927600 200/1
Laatikostorunko 16G ja vetolaatikot Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 300/2	927300 300/2
Siirrettävä laatikostorunko 16G Laatikostorungon korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 500/4	927315 500/4
Tukipylväät Korkeus 200 mm	928010 200