

Garant GRIDLINE

**Työasema mLevel ja tummanharmaa Eluplan-levy, Pituus: 1500mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	920002 1500
GTIN	4062406119300
Tuoteluokka	91P

**Kuvaus****Malli:**

**Työasema mLevel**, työpiste, joka mukautuu tarpeisiinne. Klassinen manuaalinen korkeudensäätö 25mm:n välein jalkaosan kiinnitysruuveilla, koko työpisteen säätö. Tarkan työskentelykorkeuden mitta-asteikko pöydän sisäpuolella helpottaa säätöä.

**Pintakäsittely:**

**Jalkaosa** antrasiitti RAL 7016, **ei muutettavissa.**

**Nostopylväs** eloksoitua alumiinia, **ei muutettavissa.**

**Sivu- ja takaseinä** vaaleanharmaa RAL 7035 **jauhemaalattu, muutettavissa.**

**Tekninen kuvaus**

Syvyys	800 mm
Pinnoitteen paksuus	2 mm
Malli	mLevel
Leveys	1500 mm
Ohjauspaneelissa näyttö ja muistitoiminto	ei
Sarja	Työasema
Työtason syvyys	700 mm
Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä	750 - 1000 mm

Paino	70 kg
Työtason pinnoite	Eluplan (muovi), (linoleumipäällyste)
Portaaton korkeuden säätö	ei
Työtason pinta	Pinnoite antistaattinen, erittäin hankauksenkestävä, keskikova, ei valonkestävä
Työtason pinnan väri	tummanharmaa
Työtason pituus	1500 mm
Työtason paksuus	40 mm
Työtason materiaali	Eluplan
Korkeudensäätöperiaate	Täydellinen rakenne
Työpisteen korkeudensäätö	750-1000 mm
Rakennetyyppi	Teräsrakenne
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	250 kg
Korkeudensäätömalli	mekaaninen
Pöytälevyn paksuus	40 mm
Korkeudentasaus	25 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Työpöytä

## Tarvikkeet

Säilytystaso, hyötisyvyys 810 mm Sopii tyyppiin 1500	920211 1500
Kanban-runko-osa,mLevel ja eLevel+ Syvyys 400 mm	920201 400
Rullakiskopari Tyyppi 1	920212 1
Siirrettävä laatikostorunko 16G Laatikostorungon korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 500/4	927315 500/4
Laatikostorunko 16G ja vetolaatikot Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 300/2	927300 300/2

Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 200/1	927600 200/1
Siirrettävä laatikostorunko 16G Laatikostorungon korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 400/4	927315 400/4
Tukipylväät Korkeus 962 mm	928010 962
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 400/4	927600 400/4
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 300/2	927600 300/2
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 500/5	927600 500/5
Tietokonekaappi 16G Korkeus 500 mm	927335 500
Tukipylväät Korkeus 200 mm	928010 200
PC-teline Tyyppi M	928753 M
Multifix Sopii tyyppiin 300	928201 300
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 300/3	927600 300/3
Näppäimistölaatikko Tyyppi 1	927341 1
Laatikostorunko 16G ja vetolaatikot Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 400/3	927300 400/3
Laatikostorunko 16G ja vetolaatikot Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 300/3	927300 300/3
Tukipylväät Korkeus 481 mm	928010 481
Tukipylväät Korkeus 1362 mm	928010 1362
Siirrettävä laatikostorunko 24G Rungon korkeus / laatikoiden lukumäärä 500/5 mm	927620 500/5
Siirrettävä laatikostorunko 16G Laatikostorungon korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 500/5	927315 500/5
Laatikostorunko 16G ja vetolaatikot Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 400/4	927300 400/4
Siirrettävä laatikostorunko 16G Laatikostorungon korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 500/3	927315 500/3