

Garant GRIDLINE

Työasema eLevel ja tummanharmaa Eluplan-levy, Pituus: 1500mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	920012 1500
GTIN	4062406119461
Tuoteluokka	91P

Kuvaus**Malli:**

Työasema eLevel – portaaton sähköinen korkeuden säätö. Korkeuden säätö sähköisestä ohjauspaneelista. Ohjauspaneelissa näyttö ja muistitoiminto. Aktivointi asettaa **koko työpisteen korkeuden**.

Pintakäsittely:

Jalkaosaa antrasiitti RAL 7016, **ei muunneltavissa**.

Nostopylväs eloksoitua alumiinia, **ei muunneltavissa**.

Sivu- ja takaseinät vaaleanharmaat RAL 7035, **jauhemaalattut, muunneltavissa**.

Huomautus:

· **Kun työtason alle kiinnitetään laatikostorunkoja, on huomioitava, että laatikostorunkojen korkeus saa olla enintään 500 mm.**

· **Huomio: riviin asennettaessa on käytettävä erotuslevyä nro 920350 (puristumisvaara).**

Koot .../2 on varustettu vaihtoehtoisella nostoyksiköllä. Tekniset tiedot ovat samat kuin aiemmilla nostoyksiköillä, pienin poikkeuksin. Ohjauspaneeli on visuaalisesti erilainen näille kokoluokille, mutta toiminnallisesti sama.

Tekninen kuvaus

Ohjauspaneelissa näyttö ja muistitoiminto	kyllä
Syvyys	800 mm
Sarja	Työasema
Työtason paksuus	40 mm

Työtason syvyys	700 mm
Työtason materiaali	Eluplan
Työtason pinnan väri	tummanharmaa
Työtason pinta	Pinnoite antistaattinen, erittäin hankauksenkestävä, keskikova, ei valonkestävä
Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä	700 - 1000 mm
Portaaton korkeuden säätö	kyllä
Pinnoitteen paksuus	2 mm
Paino	80 kg
Malli	eTaso
Työtason pituus	1500 mm
Leveys	1500 mm
Korkeudensäätöperiaate	Täydellinen rakenne
Työtason pinnoite	Eluplan (muovi), (linoleumipäällyste)
Pistoketyyppi, tulo	F
Nimellisjännite	250 V
Työpisteen korkeudensäätö	700-1000 mm
Rakennetyyppi	Teräsrakenne
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	250 kg
Korkeudensäätömalli	sähköinen
Pöytälevyn paksuus	40 mm
Korkeudentasaus	25 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Työpöytä

Tarvikkeet

Työaseman erotuslevy Sopii työaseman leveydelle 800 mm	920350 800
Tietokonekaappi 16G Korkeus 500 mm	927335 500
Siirrettävä laatikostorunko 16G Laatikostorungon korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 400/4	927315 400/4
Tukipylväät Korkeus 481 mm	928010 481
Tukipylväät Korkeus 200 mm	928010 200
Laatikostorunko 16G ja vetolaatikat Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 300/2	927300 300/2
Siirrettävä laatikostorunko 16G Laatikostorungon korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 500/5	927315 500/5
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 400/4	927600 400/4
Laatikostorunko 16G ja vetolaatikat Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 400/3	927300 400/3
Tukipylväät Korkeus 962 mm	928010 962
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 300/3	927600 300/3
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 500/5	927600 500/5
Näppäimistölaatikko Tyyppi 1	927341 1
Siirrettävä laatikostorunko 24G Rungon korkeus / laatikoiden lukumäärä 500/5 mm	927620 500/5
PC-teline Tyyppi M	928753 M
Laatikostorunko 16G ja vetolaatikat Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 300/3	927300 300/3
Siirrettävä laatikostorunko 16G Laatikostorungon korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 500/3	927315 500/3
Tukipylväät Korkeus 1362 mm	928010 1362
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 300/2	927600 300/2
Siirrettävä laatikostorunko 16G Laatikostorungon korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 500/4	927315 500/4
Laatikostorunko 16G ja vetolaatikat Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 400/4	927300 400/4

Multifix Sopii tyyppiin 300

928201 300

Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä
200/1

927600 200/1