

Garant GRIDLINE

**Työasema eLevel+ ja vaalea Eterlux-levy, Pituus: 1000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	920024 1000
GTIN	4062406119546
Tuoteluokka	91P

**Kuvaus****Malli:**

**Työasema eLevel+** portaaton sähköinen korkeudensäätö. Korkeuden säätö sähköisestä ohjauspaneelista. Ohjauspaneelissa näyttö ja muistitoiminto. Aktivointi asettaa työpisteen korkeuden. **eLevel+** säätää vain työtason korkeuden, muu työpiste säilyy ennallaan. Takaseinässä sisäänrakennettu johdinkanava.

**Pintakäsittely:**

**Jalkaosa** antrasiitti RAL 7016, **ei muunneltavissa.**

**Nostopylväs** eloksoitua alumiinia, **ei muunneltavissa.**

**Sivu- ja takaseinät** vaaleanharmaat RAL 7035, **jauhemaalattut, muunneltavissa.**

**Huomautus:**

- **Kun työtason alle kiinnitetään laatikostorunkoja, on huomioitava, että laatikostorunkojen korkeus saa olla enintään 500 mm.**
- **Huomio: riviin asennettaessa on käytettävä erotuslevyä nro 920350 (puristumisvaara).** Koot .../2 on varustettu vaihtoehtoisella nostoyksiköllä. Tekniset tiedot ovat samat kuin aiemmillä nostoyksiköillä, pienin poikkeuksin. Ohjauspaneeli on visuaalisesti erilainen näille kokoluokille, mutta toiminnallisesti sama.

**Tekninen kuvaus**

Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä	700 - 1000 mm
Työtason syvyys	700 mm

Työtason pituus	1000 mm
Sarja	Työasema
Ohjauspaneelissa näyttö ja muistitoiminto	kyllä
Leveys	1000 mm
Korkeudensäätöperiaate	vain työtasolla
Työtason pinnan väri	vaaleanharmaa
Korkeus takaseinän kanssa	1000 mm
Paino	78 kg
Työtason materiaali	Eterlux
Työtason pinnoite	Eterlux (melamiini/fenolihartsii)
Työtason paksuus	40 mm
Syvyys	800 mm
Malli	eLevel+
Pinnoitteen paksuus	2,7 mm
Portaaton korkeuden säätö	kyllä
Työtason pinta	Pinnoite erittäin naarmuuntumaton ja kuumuuden kestävä
Pistoketyyppi, tulo	F
Nimellisjännite	250 V
Työpisteen korkeudensäätö	700-1000 mm
Rakennetyyppi	Teräsrakenne
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	250 kg
Korkeudensäätömalli	sähköinen
Pöytälevyn paksuus	40 mm
Korkeudentasaus	25 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Työpöytä

## Tarvikkeet

Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 500/5	927600 500/5
Tukipylväät Korkeus 200 mm	928010 200
Näppäimistölaatikko Tyyppi 1	927341 1
Siirrettävä laatikostorunko 16G Laatikostorungon korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 500/5	927315 500/5
Laatikostorunko 16G ja vetolaatikat Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 300/3	927300 300/3
Siirrettävä laatikostorunko 16G Laatikostorungon korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 500/3	927315 500/3
Laatikostorunko 16G ja vetolaatikat Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 400/4	927300 400/4
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 300/3	927600 300/3
Siirrettävä laatikostorunko 16G Laatikostorungon korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 500/4	927315 500/4
Tukipylväät Korkeus 1362 mm	928010 1362
Tietokonekaappi 16G Korkeus 500 mm	927335 500
Multifix Sopii tyyppiin 300	928201 300
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 300/2	927600 300/2
Tukipylväät Korkeus 962 mm	928010 962
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 400/4	927600 400/4
Työaseman erotuslevy Sopii työaseman leveydelle 800 mm	920350 800
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 200/1	927600 200/1
Siirrettävä laatikostorunko 16G Laatikostorungon korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 400/4	927315 400/4
Laatikostorunko 16G ja vetolaatikat Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 300/2	927300 300/2

Tukipylväät Korkeus 481 mm	928010 481
PC-teline Tyyppi M	928753 M
Laatikostorunko 16G ja vetolaatikot Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 400/3	927300 400/3
Siirrettävä laatikostorunko 24G Rungon korkeus / laatikoiden lukumäärä 500/5 mm	927620 500/5