

Garant GRIDLINE

**Työasema eLevel ja vaalea Eterlux-levy, Pituus: 1000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	920014 1000
GTIN	4062406119485
Tuoteluokka	91P

**Kuvaus****Malli:**

**Työasema eLevel** – portaaton sähköinen korkeuden säätö. Korkeuden säätö sähköisestä ohjauspaneelista. Ohjauspaneelissa näyttö ja muistitoiminto. Aktivointi asettaa **koko työpisteen korkeuden**.

**Pintakäsittely:**

**Jalkaosa** antrasiitti RAL 7016, **ei muunneltavissa**.

**Nostopylväs** eloksoitua alumiinia, **ei muunneltavissa**.

**Sivu- ja takaseinät** vaaleanharmaat RAL 7035, **jauhemaalattut, muunneltavissa**.

**Huomautus:**

· **Kun työtason alle kiinnitetään laatikostorunkoja, on huomioitava, että laatikostorunkojen korkeus saa olla enintään 500 mm.**

· **Huomio: riviin asennettaessa on käytettävä erotuslevyä nro 920350 (puristumisvaara).**

Koot .../2 on varustettu vaihtoehtoisella nostoyksiköllä. Tekniset tiedot ovat samat kuin aiemmilla nostoyksiköillä, pienin poikkeuksin. Ohjauspaneeli on visuaalisesti erilainen näille kokoluokille, mutta toiminnallisesti sama.

**Tekninen kuvaus**

Työtason pinta	Pinnoite erittäin naarmuuntumaton ja kuumuuden kestävä
Työtason materiaali	Eterlux
Syvyys	800 mm

Korkeudensäätöperiaate	Täydellinen rakenne
Työtason pinnan väri	vaaleanharmaa
Työtason pituus	1000 mm
Sarja	Työasema
Leveys	1000 mm
Portaaton korkeuden säätö	kyllä
Ohjauspaneelissa näyttö ja muistitoiminto	kyllä
Paino	70 kg
Työtason syvyys	700 mm
Työtason paksuus	40 mm
Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä	700 - 1000 mm
Pinnoitteen paksuus	2,7 mm
Työtason pinnoite	Eterlux (melamiini/fenolihartsii)
Malli	eTaso
Pistoketyyppi, tulo	F
Nimellisjännite	250 V
Työpisteen korkeudensäätö	700-1000 mm
Rakennetyyppi	Teräsrakenne
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	250 kg
Korkeudensäätömalli	sähköinen
Pöytälevyn paksuus	40 mm
Korkeudentasaus	25 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Työpöytä

---

## Tarvikkeet

---

Tietokonekaappi 16G Korkeus 500 mm	927335 500
Siirrettävä laatikostorunko 24G Rungon korkeus / laatikoiden lukumäärä 500/5 mm	927620 500/5
Työaseman erotuslevy Sopii työaseman leveydelle 800 mm	920350 800
Laatikostorunko 16G ja vetolaatikat Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 300/3	927300 300/3
Multifix Sopii tyyppiin 300	928201 300
Tukipylväät Korkeus 200 mm	928010 200
Laatikostorunko 16G ja vetolaatikat Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 300/2	927300 300/2
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 300/2	927600 300/2
Siirrettävä laatikostorunko 16G Laatikostorungon korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 400/4	927315 400/4
Tukipylväät Korkeus 962 mm	928010 962
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 200/1	927600 200/1
Tukipylväät Korkeus 481 mm	928010 481
Tukipylväät Korkeus 1362 mm	928010 1362
Laatikostorunko 16G ja vetolaatikat Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 400/4	927300 400/4
Siirrettävä laatikostorunko 16G Laatikostorungon korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 500/3	927315 500/3
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 400/4	927600 400/4
PC-teline Tyyppi M	928753 M
Siirrettävä laatikostorunko 16G Laatikostorungon korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 500/4	927315 500/4
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 300/3	927600 300/3
Näppäimistölaatikko Tyyppi 1	927341 1
Laatikostorunko 16G ja vetolaatikat Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 400/3	927300 400/3

Siirrettävä laatikostorunko 16G Laatikostorungon korkeus  
mm / laatikoiden lukumäärä 500/5

927315 500/5

Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä  
500/5

927600 500/5