

Garant GRIDLINE

Työasema mLevel ja vaalea Eterlux-levy, Pituus: 2000mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	920004 2000
GTIN	4062406119447
Tuoteluokka	91P

Kuvaus**Malli:**

Työasema mLevel, työpiste, joka mukautuu tarpeisiinne. Klassinen manuaalinen korkeudensäätö 25mm:n välein jalkaosan kiinnitysruuveilla, koko työpisteen säätö. Tarkan työskentelykorkeuden mitta-asteikko pöydän sisäpuolella helpottaa säätöä.

Pintakäsittely:

Jalkaosa antrasiitti RAL 7016, **ei muutettavissa.**

Nostopylväs eloksoitua alumiinia, **ei muutettavissa.**

Sivu- ja takaseinä vaaleanharmaa RAL 7035 **jauhemaalattu, muutettavissa.**

Tekninen kuvaus

Työtason syvyys	700 mm
Malli	mLevel
Korkeudensäätöperiaate	Täydellinen rakenne
Työtason pinnoite	Eterlux (melamiini/fenolihartsii)
Työtason pinnan väri	vaaleanharmaa
Ohjauspaneelissa näyttö ja muistitoiminto	ei
Paino	80 kg
Portaaton korkeuden säätö	ei

Työtason pituus	2000 mm
Pinnoitteen paksuus	2,7 mm
Sarja	Työasema
Työtason materiaali	Eterlux
Leveys	2000 mm
Syvyys	800 mm
Työtason pinta	Pinnoite erittäin naarmuuntumaton ja kuumuuden kestävä
Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä	750 - 1000 mm
Työtason paksuus	40 mm
Työpisteen korkeudensäätö	750-1000 mm
Rakennetyyppi	Teräsrakenne
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	250 kg
Korkeudensäätömalli	mekaaninen
Pöytälevyn paksuus	40 mm
Korkeudentasaus	25 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Työpöytä

Tarvikkeet

Laatikostorunko 16G ja vetolaatikot Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 300/3	927300 300/3
PC-teline Tyyppi M	928753 M
Näppäimistölaatikko Tyyppi 1	927341 1
Siirrettävä laatikostorunko 24G Rungon korkeus / laatikoiden lukumäärä 500/5 mm	927620 500/5
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 300/3	927600 300/3

Tukipylväät Korkeus 962 mm	928010 962
Tukipylväät Korkeus 481 mm	928010 481
Tukipylväät Korkeus 1362 mm	928010 1362
Laatikostorunko 16G ja vetolaatikat Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 400/3	927300 400/3
Siirrettävä laatikostorunko 16G Laatikostorungon korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 500/4	927315 500/4
Laatikostorunko 16G ja vetolaatikat Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 300/2	927300 300/2
Runko 24G ja laatikat Korkeus / laatikoiden lukumäärä 500/5	927600 500/5
Runko 24G ja laatikat Korkeus / laatikoiden lukumäärä 200/1	927600 200/1
Multifix Sopii tyyppiin 300	928201 300
Siirrettävä laatikostorunko 16G Laatikostorungon korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 500/5	927315 500/5
Tukipylväät Korkeus 200 mm	928010 200
Runko 24G ja laatikat Korkeus / laatikoiden lukumäärä 300/2	927600 300/2
Laatikostorunko 16G ja vetolaatikat Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 400/4	927300 400/4
Siirrettävä laatikostorunko 16G Laatikostorungon korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 400/4	927315 400/4
Runko 24G ja laatikat Korkeus / laatikoiden lukumäärä 400/4	927600 400/4
Tietokonekaappi 16G Korkeus 500 mm	927335 500
Siirrettävä laatikostorunko 16G Laatikostorungon korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 500/3	927315 500/3