

Garant GRIDLINE

Työasema eLevel+ ja tummanharmaa Eluplan-levy, Pituus: 1000mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	920022 1000
GTIN	4062406119515
Tuoteluokka	91P

Kuvaus**Malli:**

Työasema eLevel+ portaaton sähköinen korkeudensäätö. Korkeuden säätö sähköisestä ohjauspaneelista. Ohjauspaneelissa näyttö ja muistitoiminto. Aktivointi asettaa työpisteen korkeuden. **eLevel+** säätää vain työtason korkeuden, muu työpiste säilyy ennallaan. Takaseinässä sisäänrakennettu johdinkanava.

Pintakäsittely:

Jalkaosa antrasiitti RAL 7016, **ei muunneltavissa.**

Nostopylväs eloksoitua alumiinia, **ei muunneltavissa.**

Sivu- ja takaseinät vaaleanharmaat RAL 7035, **jauhemaalattut, muunneltavissa.**

Huomautus:

- **Kun työtason alle kiinnitetään laatikostorunkoja, on huomioitava, että laatikostorunkojen korkeus saa olla enintään 500 mm.**
- **Huomio: riviin asennettaessa on käytettävä erotuslevyä nro 920350 (puristumisvaara).** Koot .../2 on varustettu vaihtoehtoisella nostoyksiköllä. Tekniset tiedot ovat samat kuin aiemmillä nostoyksiköillä, pienin poikkeuksin. Ohjauspaneeli on visuaalisesti erilainen näille kokoluokille, mutta toiminnallisesti sama.

Tekninen kuvaus

Leveys	1000 mm
Työtason syvyys	700 mm

Työtason pinnoite	Eluplan (muovi), (linoleumipäällyste)
Malli	eLevel+
Syvyys	800 mm
Portaaton korkeuden säätö	kyllä
Korkeudensäätöperiaate	vain työtaso
Työtason pinnan väri	tummanharmaa
Pinnoitteen paksuus	2 mm
Korkeus takaseinän kanssa	1000 mm
Työtason materiaali	Eluplan
Työtason pinta	Pinnoite antistaattinen, erittäin hankauksenkestävä, keskikova, ei valonkestävä
Paino	78 kg
Työtason pituus	1000 mm
Työtason paksuus	40 mm
Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä	700 - 1000 mm
Sarja	Työasema
Ohjauspaneelissa näyttö ja muistitoiminto	kyllä
Nimellisjännite	250 V
Pistoketyyppi, tulo	F
Työpisteen korkeudensäätö	700-1000 mm
Rakennetyyppi	Teräsrakenne
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	250 kg
Korkeudensäätömalli	sähköinen
Pöytälevyn paksuus	40 mm
Korkeudentasaus	25 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Työpöytä

Tarvikkeet

Näppäimistölaatikko Tyyppi 1	927341 1
Tukipylväät Korkeus 962 mm	928010 962
Laatikostorunko 16G ja vetolaatikat Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 300/2	927300 300/2
Siirrettävä laatikostorunko 24G Rungon korkeus / laatikoiden lukumäärä 500/5 mm	927620 500/5
Laatikostorunko 16G ja vetolaatikat Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 400/3	927300 400/3
Työaseman erotuslevy Sopii työaseman leveydelle 800 mm	920350 800
Siirrettävä laatikostorunko 16G Laatikostorungon korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 500/5	927315 500/5
Laatikostorunko 16G ja vetolaatikat Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 400/4	927300 400/4
Siirrettävä laatikostorunko 16G Laatikostorungon korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 500/3	927315 500/3
Runko 24G ja laatikat Korkeus / laatikoiden lukumäärä 300/3	927600 300/3
Runko 24G ja laatikat Korkeus / laatikoiden lukumäärä 500/5	927600 500/5
Tukipylväät Korkeus 481 mm	928010 481
Runko 24G ja laatikat Korkeus / laatikoiden lukumäärä 400/4	927600 400/4
Tukipylväät Korkeus 200 mm	928010 200
Runko 24G ja laatikat Korkeus / laatikoiden lukumäärä 200/1	927600 200/1
Tietokonekaappi 16G Korkeus 500 mm	927335 500
Tukipylväät Korkeus 1362 mm	928010 1362
Runko 24G ja laatikat Korkeus / laatikoiden lukumäärä 300/2	927600 300/2
	927300 300/3

Laatikostorunko 16G ja vetolaatikot Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 300/3

Multifix Sopii tyyppiin 300

928201 300

PC-teline Tyyppi M

928753 M

Siirrettävä laatikostorunko 16G Laatikostorungon korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 500/4

927315 500/4

Siirrettävä laatikostorunko 16G Laatikostorungon korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 400/4

927315 400/4