

Garant GRIDLINE

Työasema mLevel ja vaalea Eterlux-levy, Pituus: 1000mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	920004 1000
GTIN	4062406119423
Tuoteluokka	91P

Kuvaus**Malli:**

Työasema mLevel, työpiste, joka mukautuu tarpeisiinne. Klassinen manuaalinen korkeudensäätö 25mm:n välein jalkaosan kiinnitysruuveilla, koko työpisteen säätö. Tarkan työskentelykorkeuden mitta-asteikko pöydän sisäpuolella helpottaa säätöä.

Pintakäsittely:

Jalkaosa antrasiitti RAL 7016, **ei muutettavissa.**

Nostopylväs eloksoitua alumiinia, **ei muutettavissa.**

Sivu- ja takaseinämä vaaleanharmaa RAL 7035 **jauhemaalattu, muutettavissa.**

Tekninen kuvaus

Pinnoitteen paksuus	2,7 mm
Korkeudensäätöperiaate	Täydellinen rakenne
Työtason pinnan väri	vaaleanharmaa
Työtason pinta	Pinnoite erittäin naarmuuntumaton ja kuumuuden kestävä
Sarja	Työasema
Työtason materiaali	Eterlux
Työtason paksuus	40 mm
Työtason pituus	1000 mm

Portaaton korkeuden säätö	ei
Ohjauspaneelissa näyttö ja muistitoiminto	ei
Paino	60 kg
Leveys	1000 mm
Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä	750 - 1000 mm
Työtason syvyys	700 mm
Työtason pinnoite	Eterlux (melamiini/fenolihartsii)
Malli	mLevel
Syvyys	800 mm
Työpisteen korkeudensäätö	750-1000 mm
Rakennetyyppi	Teräsrakenne
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	250 kg
Korkeudensäätömalli	mekaaninen
Pöytälevyn paksuus	40 mm
Korkeudentasaus	25 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Työpöytä

Tarvikkeet

Kanban-runko-osa,mLevel ja eLevel+ Syvyys 400 mm	920201 400
Rullakiskopari Tyyppi 1	920212 1
Säilytystaso, hyötösyvyys 810 mm Sopii tyyppiin 1000	920211 1000
Multifix Sopii tyyppiin 300	928201 300
Tukipylväät Korkeus 962 mm	928010 962
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 300/3	927600 300/3
PC-teline Tyyppi M	928753 M

Laatikostorunko 16G ja vetolaatikot Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 400/4	927300 400/4
Siirrettävä laatikostorunko 24G Rungon korkeus / laatikoiden lukumäärä 500/5 mm	927620 500/5
Tukipylväät Korkeus 200 mm	928010 200
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 200/1	927600 200/1
Tietokonekaappi 16G Korkeus 500 mm	927335 500
Näppäimistölaatikko Tyyppi 1	927341 1
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 300/2	927600 300/2
Tukipylväät Korkeus 481 mm	928010 481
Siirrettävä laatikostorunko 16G Laatikostorungon korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 400/4	927315 400/4
Tukipylväät Korkeus 1362 mm	928010 1362
Siirrettävä laatikostorunko 16G Laatikostorungon korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 500/5	927315 500/5
Siirrettävä laatikostorunko 16G Laatikostorungon korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 500/3	927315 500/3
Laatikostorunko 16G ja vetolaatikot Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 300/3	927300 300/3
Laatikostorunko 16G ja vetolaatikot Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 400/3	927300 400/3
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 400/4	927600 400/4
Laatikostorunko 16G ja vetolaatikot Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 300/2	927300 300/2
Siirrettävä laatikostorunko 16G Laatikostorungon korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 500/4	927315 500/4
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 500/5	927600 500/5