

Garant GRIDLINE

Työasema eLevel ja tummanharmaa Eluplan-levy, Pituus: 1000mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	920012 1000
GTIN	4062406119454
Tuoteluokka	91P

Kuvaus**Malli:**

Työasema eLevel – portaaton sähköinen korkeuden säätö. Korkeuden säätö sähköisestä ohjauspaneelista. Ohjauspaneelissa näyttö ja muistitoiminto. Aktivointi asettaa **koko työpisteen korkeuden**.

Pintakäsittely:

Jalkaosaa antrasiitti RAL 7016, **ei muunneltavissa**.

Nostopylväs eloksoitua alumiinia, **ei muunneltavissa**.

Sivu- ja takaseinät vaaleanharmaat RAL 7035, **jauhemaalattut, muunneltavissa**.

Huomautus:

· **Kun työtason alle kiinnitetään laatikostorunkoja, on huomioitava, että laatikostorunkojen korkeus saa olla enintään 500 mm.**

· **Huomio: riviin asennettaessa on käytettävä erotuslevyä nro 920350 (puristumisvaara).**

Koot .../2 on varustettu vaihtoehtoisella nostoyksiköllä. Tekniset tiedot ovat samat kuin aiemmilla nostoyksiköillä, pienin poikkeuksin. Ohjauspaneeli on visuaalisesti erilainen näille kokoluokille, mutta toiminnallisesti sama.

Tekninen kuvaus

Työtason pituus	1000 mm
Syvyys	800 mm
Pinnoitteen paksuus	2 mm
Sarja	Työasema

Työtason pinta	Pinnoite antistaattinen, erittäin hankauksenkestävä, keskikova, ei valonkestävä
Malli	eTaso
Työtason syvyys	700 mm
Työtason paksuus	40 mm
Työtason materiaali	Eluplan
Korkeudensäätöperiaate	Täydellinen rakenne
Portaaton korkeuden säätö	kyllä
Paino	70 kg
Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä	700 - 1000 mm
Leveys	1000 mm
Työtason pinnan väri	tummanharmaa
Ohjauspaneelissa näyttö ja muistitoiminto	kyllä
Työtason pinnoite	Eluplan (muovi), (linoleumipäällyste)
Nimellisjännite	250 V
Pistoketyyppi, tulo	F
Työpisteen korkeudensäätö	700-1000 mm
Rakennetyyppi	Teräsrakenne
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	250 kg
Korkeudensäätömalli	sähköinen
Pöytälevyn paksuus	40 mm
Korkeudentasaus	25 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Työpöytä

Tarvikkeet

Siirrettävä laatikostorunko 16G Laatikostorungon korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 400/4	927315 400/4
Näppäimistölaatikko Tyyppi 1	927341 1
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 300/3	927600 300/3
Siirrettävä laatikostorunko 24G Rungon korkeus / laatikoiden lukumäärä 500/5 mm	927620 500/5
Multifix Sopii tyyppiin 300	928201 300
Laatikostorunko 16G ja vetolaatikat Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 400/3	927300 400/3
Siirrettävä laatikostorunko 16G Laatikostorungon korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 500/5	927315 500/5
PC-teline Tyyppi M	928753 M
Laatikostorunko 16G ja vetolaatikat Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 400/4	927300 400/4
Laatikostorunko 16G ja vetolaatikat Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 300/3	927300 300/3
Laatikostorunko 16G ja vetolaatikat Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 300/2	927300 300/2
Siirrettävä laatikostorunko 16G Laatikostorungon korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 500/3	927315 500/3
Tukipylväät Korkeus 200 mm	928010 200
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 300/2	927600 300/2
Tietokonekaappi 16G Korkeus 500 mm	927335 500
Tukipylväät Korkeus 481 mm	928010 481
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 400/4	927600 400/4
Tukipylväät Korkeus 962 mm	928010 962
Siirrettävä laatikostorunko 16G Laatikostorungon korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 500/4	927315 500/4
Tukipylväät Korkeus 1362 mm	928010 1362
Työaseman erotuslevy Sopii työaseman leveydelle 800 mm	920350 800

Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä
200/1

927600 200/1

Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä
500/5

927600 500/5