

Garant GRIDLINE

Työasema eLevel+ ja tummanharmaa Eluplan-levy, Pituus: 2000mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	920022 2000
GTIN	4062406119539
Tuoteluokka	91P

Kuvaus**Malli:**

Työasema eLevel+ portaaton sähköinen korkeudensäätö. Korkeuden säätö sähköisestä ohjauspaneelista. Ohjauspaneelissa näyttö ja muistitoiminto. Aktivointi asettaa työpisteen korkeuden. **eLevel+** säätää vain työtason korkeuden, muu työpiste säilyy ennallaan. Takaseinässä sisäänrakennettu johdinkanava.

Pintakäsittely:

Jalkaosa antrasiitti RAL 7016, **ei muunneltavissa.**

Nostopylväs eloksoitua alumiinia, **ei muunneltavissa.**

Sivu- ja takaseinät vaaleanharmaat RAL 7035, **jauhemaalattut, muunneltavissa.**

Huomautus:

- **Kun työtason alle kiinnitetään laatikostorunkoja, on huomioitava, että laatikostorunkojen korkeus saa olla enintään 500 mm.**
- **Huomio: riviin asennettaessa on käytettävä erotuslevyä nro 920350 (puristumisvaara).** Koot .../2 on varustettu vaihtoehtoisella nostoyksiköllä. Tekniset tiedot ovat samat kuin aiemmillä nostoyksiköillä, pienin poikkeuksin. Ohjauspaneeli on visuaalisesti erilainen näille kokoluokille, mutta toiminnallisesti sama.

Tekninen kuvaus

Työtason pituus	2000 mm
Työtason pinnan väri	tummanharmaa

Sarja	Työasema
Malli	eLevel+
Leveys	2000 mm
Syvyys	800 mm
Korkeus takaseinän kanssa	1000 mm
Työtason syvyys	700 mm
Työtason pinnoite	Eluplan (muovi), (linoleumipäällyste)
Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä	700 - 1000 mm
Korkeudensäätöperiaate	vain työtasolla
Ohjauspaneelissa näyttö ja muistitoiminto	kyllä
Työtason paksuus	40 mm
Portaaton korkeuden säätö	kyllä
Pinnoitteen paksuus	2 mm
Työtason materiaali	Eluplan
Paino	105 kg
Työtason pinta	Pinnoite antistaattinen, erittäin hankauksenkestävä, keskikova, ei valonkestävä
Pistoketyyppi, tulo	F
Nimellisjännite	250 V
Työpisteen korkeudensäätö	700-1000 mm
Rakennetyyppi	Teräsrakenne
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	250 kg
Korkeudensäätömalli	sähköinen
Pöytälevyn paksuus	40 mm
Korkeudentasaus	25 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Työpöytä

Tarvikkeet

Siirrettävä laatikostorunko 16G Laatikostorungon korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 500/4	927315 500/4
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 300/2	927600 300/2
Laatikostorunko 16G ja vetolaatikot Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 300/2	927300 300/2
Tukipylväät Korkeus 1362 mm	928010 1362
Laatikostorunko 16G ja vetolaatikot Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 300/3	927300 300/3
Tukipylväät Korkeus 962 mm	928010 962
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 300/3	927600 300/3
Multifix Sopii tyyppiin 300	928201 300
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 400/4	927600 400/4
Tukipylväät Korkeus 481 mm	928010 481
Laatikostorunko 16G ja vetolaatikot Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 400/3	927300 400/3
Tukipylväät Korkeus 200 mm	928010 200
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 200/1	927600 200/1
Siirrettävä laatikostorunko 16G Laatikostorungon korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 400/4	927315 400/4
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 500/5	927600 500/5
Tietokonekaappi 16G Korkeus 500 mm	927335 500
Siirrettävä laatikostorunko 16G Laatikostorungon korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 500/3	927315 500/3
Siirrettävä laatikostorunko 16G Laatikostorungon korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 500/5	927315 500/5

PC-teline Tyyppi M	928753 M
Siirrettävä laatikostorunko 24G Rungon korkeus / laatikoiden lukumäärä 500/5 mm	927620 500/5
Näppäimistölaatikko Tyyppi 1	927341 1
Laatikostorunko 16G ja vetolaatikot Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 400/4	927300 400/4
Työaseman erotuslevy Sopii työaseman leveydelle 800 mm	920350 800