

Garant GRIDLINE

Työskentelynurkkaus, jalkarakenne vaalea Eterlux-levy, Työtason pituus: 1000mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	920102 1000
GTIN	4062406119584
Tuoteluokka	91P

Kuvaus**Malli:**

Työskentelynurkkaus työasemalle. Korkeuden säätö 25 mm:n rasterissa käyttäen jalkaosassa olevia kiinnitysruuveja. Sisältää teräslevystä ja nelikulmaputkesta valmistetun jalustan, kantokyky **250 kg**.

Sopii:

Workstation mLevel, eLevel, eLevel+. Työskentelynurkkauksen sähköinen korkeudensäätö ei ole mahdollista.

Pintakäsittely:

Jalkaosaa antrasiitti RAL 7016 (ei konfiguroitavissa), **sivu- ja takaseinät** vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhepinnoitettu**.

Huomautus:

Kun työskentelynurkkaus yhdistetään työasemaan eLevel tai eLevel+, työasemissa on ehdottomasti käytettävä erotuslevyjä.

Tekninen kuvaus

Työtason pinnan väri	vaaleanharmaa
Syvyys	800 mm
Leveys	1100 mm

Työtason pituus	1000 mm
Pinnoitteen paksuus	2,7 mm
Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä	750 - 1000 mm
Työtason paksuus	40 mm
Työtason pinnoite	Eterlux (melamiini/fenolihartsii)
Työtason pinta	Pinnoite kestää erittäin hyvin naarmuuntumista ja kuumuutta
Ohjauspaneelissa näyttö ja muistitoiminto	ei
Kapeneva tason syvyyteen	700 mm
Portaaton korkeuden säätö	ei
Työtason materiaali	ST-puuydin ja Eterlux-pinnoite
Paino	80 kg
Työtason syvyys	1000 mm
Korkeudensäätöperiaate	täydellinen rakenne
Sarja	Työasema
Rakennetyyppi	Teräsrakenne
Työpisteen korkeudensäätö	750-1000 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	250 kg
Korkeudensäätömalli	mekaaninen
Pöytälevyn paksuus	40 mm
Korkeudentasaus	25 mm
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Työskentelynurkkaus