

Garant GRIDLINE

Työskentelynurkkaus, jalkarakenne tummanharmaa Eluplan-levy, Työtason pituus: 1000mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	920101 1000
GTIN	4062406119577
Tuoteluokka	91P

Kuvaus**Malli:**

Työskentelynurkkaus työasemalle. Korkeuden säätö 25 mm:n rasterissa käyttäen jalkaosassa olevia kiinnitysruuveja. Sisältää teräslevystä ja nelikulmaputkesta valmistetun jalustan, kantokyky **250 kg**.

Sopii:

Workstation mLevel, eLevel, eLevel+. Työskentelynurkkauksen sähköinen korkeudensäätö ei ole mahdollista.

Pintakäsittely:

Jalkaosa antrasiitti RAL 7016 (ei konfiguroitavissa), **sivu- ja takaseinät** vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhepinnoitettu**.

Huomautus:

Kun työskentelynurkkaus yhdistetään työasemaan eLevel tai eLevel+, työasemissa on ehdottomasti käytettävä erotuslevyjä.

Tekninen kuvaus

Työtason paksuus	40 mm
Työtason pinnan väri	tummanharmaa
Paino	80 kg

Syvyys	800 mm
Sarja	Työasema
Pinnoitteen paksuus	2 mm
Korkeudensäätöperiaate	täydellinen rakenne
Ohjauspaneelissa näyttö ja muistitoiminto	ei
Kapeneva tason syvyyteen	700 mm
Työtason materiaali	ST-puuydin ja Eluplan-muovipinnoite
Portaaton korkeuden säätö	ei
Työtason pinta	Pinnoite antistaattinen, erittäin kulumisenkestävä, keskikova, ei valonkestävä
Leveys	1100 mm
Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä	750 - 1000 mm
Työtason pituus	1000 mm
Työtason pinnoite	Eluplan (muovi), (linoleumipäällyste)
Työtason syvyys	1000 mm
Rakennetyyppi	Teräspuutkirakenne
Työpisteen korkeudensäätö	750-1000 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	250 kg
Korkeudensäätömalli	mekaaninen
Pöytälevyn paksuus	40 mm
Korkeudentasaus	25 mm
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Työskentelynurkkaus