

Garant GRIDLINE

Kanban-runko-osa, mLevel ja eLevel+, Syvyys: 400mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	920201 400
GTIN	4062406119645
Tuoteluokka	91P

Kuvaus**Malli:**

Vankkaa teräsputkea. Kierreholkkit **100 mm välein** hyllytasolle nro 920211.

Käyttö:

Jatkuva materiaalivirta työpaikalla. Täytettyjen varastolokeroiden automaattiseen siirtoon.

Sopii:

Työasema, koot 1000 ja 1500.

Työasema mLevel nro 920002, 920004, 920006 ja eLevel+ nro 920022, 920024, 920026.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu**.

Tekninen kuvaus

Syvyys	400 mm
Korkeus työtasosta	920 mm
Kantavuus	250 kg
Paino	20 kg
Suurin mahdollinen säilytystasojen määrä	6 × nro 920211

Rakennetyyppi	Teräsputkirakenne
Korkeudentasaus	25 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Kanban-perusmoduuli