

ALLURIS

Manuaalinen koetusteline FMT-220 käsipyörällä, Tyyppi: 1000-600**Tilastiedot**

Tilausnumero	478996 1000-600
GTIN	4260244680970
Tuoteluokka	47F

Kuvaus**Malli:**

- **Kestävä 2500 N asti kuormitettava rakenne alumiinia / ruostumatonta terästä lisäohjauksiskolla.**
- **Lisälinearijohde mahdollistaa täydellisen ohjauksen myös paine- ja vetovoiman mittauksissa.**
- **Täsmällinen kohdistus korkeussäädettävän karvaihteiston ja käsipyörän ansiosta.**
- **Pöytälevyyn voidaan kiinnittää kiinnityslaitteet tai uraistukat.**
- **Erittäin joustava asennuslevy digitaalisille voimamittauslaitteille.**
- **Sivulla sijaitseva käsipyörä voidaan korvata moottoriyksiköllä.**

Käyttö:

Yksinkertaisille, nopeudesta riippumattomille materiaali-, raaka-aine-, rakenneosaj- ja komponenttitesteille laadunvalvonnassa tai tuotannossa.

Toimituksen sisältö:

Pystysyntyinen koetusteline, sis. dynamometriin kiinnitysosat ja käyttöohjeen (dynamometri on tilattava erikseen).

Erikoistarvike:

Digitaaliset voimamittauslaitteet nro 478980 – 478987. Voidaan haluttaessa varustaa moottorilla. T-urakappale, sis.4 T-urakiinnitintä FMT-937 tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Korkeus	960 mm
Leveys	200 mm
Pituus	280 mm
Kiinnikkeiden liitännä	M6
Testaustilan syvyys	120 mm
Syöttö (suurin iskunpituus)	120 mm
Testaustilan korkeus	600 mm
Enimmäiskäyttöalue	1000 N
Syöttö (per kierros)	1 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Koealusta

Tarvikkeet

FMI-B20 Digitaalinen huippuvoimamittari Mittausalue 1000 N	478983 1000
FMI-B30 Digitaalinen tarkkuusvoimamittari (USB) Mittausalue 1000 N	478985 1000
FMI-S10 Digitaalinen voimamittari (Solar) Mittausalue 100 N	478980 100
FMI-B30 Digitaalinen tarkkuusvoimamittari (USB) Mittausalue 5 N	478985 5
FMI-B50 digitaalinen tarkkuusdynamometri (USB) Mittausalue 50 N	478987 50
FMI-B20 Digitaalinen huippuvoimamittari Mittausalue 100 N	478983 100
FMI-B20 Digitaalinen huippuvoimamittari Mittausalue 50 N	478983 50
FMI-B50 digitaalinen tarkkuusdynamometri (USB) Mittausalue 5 N	478987 5
	478983 500

FMI-B20 Digitaalinen huippuvoimamittari Mittausalue 500 N

FMI-B30 Digitaalinen tarkkuusvoimamittari (USB)
Mittausalue 50 N

478985 50

FMI-B30 Digitaalinen tarkkuusvoimamittari (USB)
Mittausalue 500 N

478985 500

FMI-B50 digitaalinen tarkkuusdynamometri (USB)
Mittausalue 1000 N

478987 1000

FMI-B50 digitaalinen tarkkuusdynamometri (USB)
Mittausalue 500 N

478987 500

FMI-S10 Digitaalinen voimamittari (Solar) Mittausalue 500 N

478980 500

FMI-B30 Digitaalinen tarkkuusvoimamittari (USB)
Mittausalue 100 N

478985 100

FMI-B50 digitaalinen tarkkuusdynamometri (USB)
Mittausalue 100 N

478987 100