

Garant GRIDLINE

**Kanban-runko-osa, eTaso, Syvyys: 400mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	920202 400
GTIN	4062406119652
Tuoteluokka	91P

**Kuvaus****Malli:**

Vankkaa teräsputkea. Kierreholkit **100 mm välein** hyllytasolle nro 920211. Portaaton sähköinen korkeuden säätö eLevel-työasemaan mukauttamista varten. Oma nostoyksikkö kytkettynä työaseman ohjauspaneeliin.

**Käyttö:**

Jatkuva materiaalivirta työpaikalla. Täytettyjen varastolokeroiden automaattiseen siirtoon.

**Sopii:**

Työasema, koot 1000 ja 1500.

Työasema eLevel nro 920012, 920014, 920016.

**Pintakäsittely:**

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

on lisäosa, joka on mahdollista tilata vain uutena tilauksena yhdessä työaseman eLevel nro 920012, 920014 ja nro 920016, koko 1000 ja 1500, kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Syvyys	400 mm
Suurin mahdollinen säilytystasojen määrä	6 × nro 920211

Paino	66,6 kg
Korkeus työtasosta	700 - 1000 mm
Kantavuus	250 kg
Rakennetyyppi	Teräsrakenne
Korkeudentasaus	25 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Kanban-perusmoduuli