

ALLURIS

Manuaalinen koetusteline FMT-220 käsipyörällä, Tyyppi: 1000-250**Tilastiedot**

Tilausnumero	478996 1000-250
GTIN	4260244680956
Tuoteluokka	47F

Kuvaus**Malli:**

- **Kestävä 2500 N asti kuormitettava rakenne alumiinia / ruostumatonta terästä lisäohjauksiskolla.**
- **Lisälinearijohde mahdollistaa täydellisen ohjauksen myös paine- ja vetovoiman mittauksissa.**
- **Täsmällinen kohdistus korkeussäädettävän karvaihteiston ja käsipyörän ansiosta.**
- **Pöytälevyyn voidaan kiinnittää kiinnityslaitteet tai uraistukat.**
- **Erittäin joustava asennuslevy digitaalisille voimamittauslaitteille.**
- **Sivulla sijaitseva käsipyörä voidaan korvata moottoriyksiköllä.**

Käyttö:

Yksinkertaisille, nopeudesta riippumattomille materiaali-, raaka-aine-, rakenneosaj- ja komponenttitesteille laadunvalvonnassa tai tuotannossa.

Toimituksen sisältö:

Pystysyntyinen koetusteline, sis. dynamometriä kiinnitysosat ja käyttöohjeen (dynamometri on tilattava erikseen).

Erikoistarvike:

Digitaaliset voimamittauslaitteet nro 478980 – 478987. Voidaan haluttaessa varustaa moottorilla. T-urakappale, sis.4 T-urakiinnitintä FMT-937 tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Leveys	200 mm
Pituus	280 mm
Korkeus	560 mm
Testaustilan korkeus	250 mm
Syöttö (suurin iskunpituus)	120 mm
Enimmäiskäyttöalue	1000 N
Testaustilan syvyys	120 mm
Kiinnikkeiden liitântä	M6
Syöttö (per kierros)	1 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Koealusta

Tarvikkeet

FMI-B50 digitaalinen tarkkuusdynamometri (USB) Mittausalue 5 N	478987 5
FMI-B50 digitaalinen tarkkuusdynamometri (USB) Mittausalue 500 N	478987 500
FMI-B20 Digitaalinen huippuvoimamittari Mittausalue 1000 N	478983 1000
FMI-S10 Digitaalinen voimamittari (Solar) Mittausalue 100 N	478980 100
FMI-B20 Digitaalinen huippuvoimamittari Mittausalue 50 N	478983 50
FMI-B50 digitaalinen tarkkuusdynamometri (USB) Mittausalue 50 N	478987 50
FMI-B30 Digitaalinen tarkkuusvoimamittari (USB) Mittausalue 500 N	478985 500
FMI-B50 digitaalinen tarkkuusdynamometri (USB) Mittausalue 1000 N	478987 1000
	478980 500

FMI-S10 Digitaalinen voimamittari (Solar) Mittausalue 500 N

FMI-B30 Digitaalinen tarkkuusvoimamittari (USB)
Mittausalue 50 N

478985 50

FMI-B50 digitaalinen tarkkuusdynamometri (USB)
Mittausalue 100 N

478987 100

FMI-B30 Digitaalinen tarkkuusvoimamittari (USB)
Mittausalue 5 N

478985 5

FMI-B20 Digitaalinen huippuvoimamittari Mittausalue 100 N

478983 100

FMI-B30 Digitaalinen tarkkuusvoimamittari (USB)
Mittausalue 100 N

478985 100

FMI-B20 Digitaalinen huippuvoimamittari Mittausalue 500 N

478983 500

FMI-B30 Digitaalinen tarkkuusvoimamittari (USB)
Mittausalue 1000 N

478985 1000