

## ALLURIS

**Manuaalinen koetusteline FMT-220 käsipyörällä, Tyyppi: 2500-600****Tilastiedot**

Tilausnumero	478996 2500-600
GTIN	4260244680987
Tuoteluokka	47F

**Kuvaus****Malli:**

- **Kestävä 2500 N asti kuormitettava rakenne alumiinia / ruostumatonta terästä lisäohjauksiskolla.**
- **Lisälinearijohde mahdollistaa täydellisen ohjauksen myös paine- ja vetovoiman mittauksissa.**
- **Täsmällinen kohdistus korkeussäädettävän karvaihteiston ja käsipyörän ansiosta.**
- **Pöytälevyyn voidaan kiinnittää kiinnityslaitteet tai uraistukat.**
- **Erittäin joustava asennuslevy digitaalisille voimamittauslaitteille.**
- **Sivulla sijaitseva käsipyörä voidaan korvata moottoriyksiköllä.**

**Käyttö:**

Yksinkertaisille, nopeudesta riippumattomille materiaali-, raaka-aine-, rakenneos- ja komponenttitesteille laadunvalvonnassa tai tuotannossa.

**Toimituksen sisältö:**

Pystysyntyinen koetusteline, sis. dynamometriin kiinnitysosat ja käyttöohjeen (dynamometri on tilattava erikseen).

**Erikoistarvike:**

Digitaaliset voimamittauslaitteet nro 478980 – 478987. Voidaan haluttaessa varustaa moottorilla. T-urakappale, sis.4 T-urakiinnitintä FMT-937 tilauksesta.

## Tekninen kuvaus

Leveys	200 mm
Korkeus	960 mm
Pituus	280 mm
Enimmäiskäyttöalue	2500 N
Kiinnikkeiden liitännä	M6
Testaustilan syvyys	120 mm
Testaustilan korkeus	600 mm
Syöttö (per kierros)	1 mm
Syöttö (suurin iskunpituus)	120 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Koealusta

## Tarvikkeet

FMI-B50 digitaalinen tarkkuusdynamometri (USB) Mittausalue 50 N	478987 50
FMI-B30 Digitaalinen tarkkuusvoimamittari (USB) Mittausalue 1000 N	478985 1000
FMI-B20 Digitaalinen huippuvoimamittari Mittausalue 500 N	478983 500
FMI-B50 digitaalinen tarkkuusdynamometri (USB) Mittausalue 5 N	478987 5
FMI-B20 Digitaalinen huippuvoimamittari Mittausalue 50 N	478983 50
FMI-B20 Digitaalinen huippuvoimamittari Mittausalue 100 N	478983 100
FMI-B20 Digitaalinen huippuvoimamittari Mittausalue 2500 N	478983 2500
FMI-B50 digitaalinen tarkkuusdynamometri (USB) Mittausalue 1000 N	478987 1000
	478987 2500

FMI-B50 digitaalinen tarkkuusdynamometri (USB) Mittausalue 2500 N	
FMI-B30 Digitaalinen tarkkuusvoimamittari (USB) Mittausalue 100 N	478985 100
FMI-B30 Digitaalinen tarkkuusvoimamittari (USB) Mittausalue 2500 N	478985 2500
FMI-S10 Digitaalinen voimamittari (Solar) Mittausalue 500 N	478980 500
FMI-B20 Digitaalinen huippuvoimamittari Mittausalue 1000 N	478983 1000
FMI-B30 Digitaalinen tarkkuusvoimamittari (USB) Mittausalue 50 N	478985 50
FMI-B50 digitaalinen tarkkuusdynamometri (USB) Mittausalue 100 N	478987 100
FMI-B30 Digitaalinen tarkkuusvoimamittari (USB) Mittausalue 5 N	478985 5
FMI-S10 Digitaalinen voimamittari (Solar) Mittausalue 100 N	478980 100
FMI-B30 Digitaalinen tarkkuusvoimamittari (USB) Mittausalue 500 N	478985 500
FMI-B50 digitaalinen tarkkuusdynamometri (USB) Mittausalue 500 N	478987 500