

Garant GRIDLINE

Säilytystaso, hyötysyvyys 810 mm, Sopii tyyppiin: 1500**Tilaustiedot**

Tilausnumero	920211 1500
GTIN	4062406119676
Tuoteluokka	91P

Kuvaus**Malli:**

Kestävää teräslevyä. Säättö 50 mm:n välein, kallistettavissa enintään 40°.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

Tekninen kuvaus

Kaltevuuskulma	40 astetta
Leveys	1420 mm
Korkeus	100 mm
Syvyys	810 mm
Sopii tyyppiin	1500 mm
Paino	11 kg
Materiaalin paksuus	1 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	50 kg
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Lokeroalusta

Tarvikkeet

Rullakiskopari Tyyppe 1

920212 1