


Garant

Työpiste, jossa sähkötoiminen korkeussäätö Kantokyky kork. 350 / 300 kg, tumma Eluplan-levy, Tyyppi: 1500

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	920306 1500
GTIN	4062406119799
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Runko-osassa nostoyksikkö ja sivulla ja takana poikittaistuet, jotka lisäävät vakautta. 50 mm paksu tumma Eluplan-levy. Työpöytä **ilman** erotuslevyjä, asentaminen riviin ei ole mahdollista.

Pintakäsittely:

Mustat korkeussäädettävät jalat, antrasiitit RAL 7016 **jauhemaalatut** poikittaistuet.

Suositus:

Kevyet asennustyöt istuen ja seisoen.

Huomautus:

Enimmäiskantavuuden vuoksi tulisi käyttää vain siirrettäviä laatikostorunkoja.

Laatikostorunkojen asentamista työtason alle tulee välttää. Muiden osien asentaminen pienentää kuormituskykyä. Toimitus valmiiksi asennettuna.

Tekninen kuvaus

Työtason paksuus	50 mm
Ohjauspaneelissa näyttö ja muistitoiminto	kyllä
Syvyys	750 mm
Leveys	1500 mm
Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä	610 - 1200 mm

Kantavuus jatkuvalla kuormituksella	350 kg
Paino	89 kg
Työtason pituus	1500 mm
Työtason materiaali	Eluplan tumma
Suurin kantavuus	350 kg
Työtason syvyys	750 mm
Nostonopeus	22 mm/s
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	350 kg
Nimellisjännite	250 V
Pistoketyyppi, tulo	F
Materiaalin paksuus	1 mm
Korkeudensäätömalli	sähköinen
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Tuotetyyppi	Työpöytä