

**HOLEX****Pieni jyrsintappi Z7 – keskitiheä, ristihammastettu, KM, Tyyppi: E0610****Tilaustiedot**

Tilausnumero	546910 E0610
GTIN	4045197724274
Tuoteluokka	52D

**Kuvaus****Malli:**

**HOLEX**-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia.

KM-pienoisjyrsintapit, varren Ø 3 mm.

**Käyttö:**

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

**Tekninen kuvaus**

Hammastus, lyhytnimitys	Z7
Muoto	E0610
Muodon kuvaus	Pisara
Hammastustyyppi	ristihammastettu
Pään Ø	6,3 mm
Hammastustiheysaste	keskikova
Kokonaispituus	42 mm
Varren Ø	3 mm
Pään pituus	9,5 mm

Sarja	Z7-hammastus
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
Uni	soveltuu		