



Suojakypärä EuroGuard, Väri: BLUE



Tilaustiedot

Tilausnumero	097802 BLUE
GTIN	4017765057480
Tuoteluokka	09K

Kuvaus

Malli:

Suurtiheyspolyeteenistä valmistettu kevyt suojakypärä. **Suurennettu sivuttaisjäykkyys** kaksinkertaisen sisäprofiilin ansiosta. Soveltuu erittäin hyvin ulkokäyttöön. Myös alhaisiin **lämpötiloihin -20 °C:seen saakka. Suurikokoisessaotsapinnassa** on 5 x 5 cm:n tila painatukselle. **Säädettävä sivuilmanvaihto.**

- **6-pistevyönauha, korkeussäädettävä**
- **30 mm Euroslot-kiinnitys**
- **Hikinauha ekonahkaa**
- **Suora malli sadekourulla**
- **Kiertolukitus**

Käyttö:

Rakennustoiminta, korkeat ja matalat rakennuskohteet.

Standardi:

DIN EN 397

Sopii:

Umpikuulonsuojaimet nro 097753; 097756.

Kypärän kuoren materiaali: HDPE

Leveyden säätö: Kiertokiinnitys

Koko: 53 - 61 cm

Paino: 340 g

Tekninen kuvaus

Leveyden säätö	Kiertokiinnitys
Väri	BLUE
Paino	340 g
kylmyydenkesto	Enintään -20 °C
Koko	53 - 61 cm
Kypärän kuoren materiaali	HDPE
Tuotetyyppi	Suojakypärä

Tarvikkeet

Korvatulppa Peltor™ Optime™ -kypärämalli Tyyppi 2	097753 2
Korvatulppa Peltor™ Optime™ -kypärämalli Tyyppi 3	097753 3
Umpinainen kuulosuojain Tyyppi HELMET	097795 HELMET
Korvatulppa Peltor™ Optime™ -kypärämalli Tyyppi 1	097753 1