

Garant**Timanttikaralaikat kovajuotetut D427, D, Tyyppi: ZY0620****Tilaustiedot**

Tilausnumero	552750 ZY0620
GTIN	4045197724540
Tuoteluokka	51E

Kuvaus**Malli:**

Tarkkuushiotut aihiot, **timanttipinnoite tyhjiö-kovajuottomenetelmällä.**

Etu:

- **Parempi leikkausteho verrattuna galvaanisesti sidottuihin karalaikkoihin suuren raeulkoneman (n. 70 % hiomarakeesta on esillä sideaineesta) ja lujemman sidoksen ansiosta.**
- **Avoin rakenne ja karkea rae D427 alentavat hionnan lämpötilaa ja vähentävät tukkeutumista.**

Käyttö:

Käsin käytettäessä, teollisuusroboteissa tai CNC-hiomakoneissa **karkeisiin hiontatöihin**, joissa materiaalia irtoaa runsaasti. **Särmäys, muotojyrsintä** työstettäessä yhdistelmäateriaaleja (CFK/GFK), lasikuitua, grafiittia, Honeycomb-rakenteita.

Huomautus:

Muita rakeistuksia, erikoismuotoja tai karalaikkoja sisäpuolisella jäähdytyksellä kiinteästi asennettuihin koneisiin saatavana pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

Pään Ø	6 mm
Muodon kuvaus	Lieriö
Kokonaispituus	60 mm
Varren Ø	6 mm
Pään pituus	20 mm
Hioma-aine	timantti
Hioma-aineen lyhenne	D
Tuotetyyppi	Karalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu	15-20 m/s	
kivi	soveltuu	15-20 m/s	
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		