



Suojakypärä Baumeister 80, Väri: YELLOW



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 097803 YELLOW |
| GTIN | 4017765037864 |
| Tuoteluokka | 09K |

Kuvaus

Malli:

Suurtiheyspolyeteenistä valmistettu perinteinen suojakypärä, **suuri suojaava pinta**.
Soveltuu erinomaisesti käytettäväksi kylmässä ympäristössä -20 °C:seen saakka. **Säädettävä sivuilmanvaihto**.

- **4-pistevyönauha, korkeussäädettävä**
- **16 mm:n kaksoiskiinnitys**
- **Hikinauha ekonahkaa**
- **Tavallista alemmaksi ulottuva niskaosa sadekourulla**
- **Ilman kiertolukitusta**

Käyttö:

Rakennustoiminta, korkeat ja matalat rakennuskohteet.

Standardi:

DIN EN 397

Kypärän kuoren materiaali: HDPE

Koko: 53 - 61 cm

Paino: 365 g

Tekninen kuvaus

| | |
|-------|------------|
| Koko | 53 - 61 cm |
| Paino | 365 g |

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Väri | YELLOW |
| kylmyydenkesto | Enintään -20 °C |
| Kypärän kuoren materiaali | HDPE |
| Tuotetyyppi | Suojakypärä |